



# Un luminaire DEL simple, enclencher et cliquer

## Encastré de modernisation

L'encastré DEL de modernisation de Lightolier est votre solution de remplacement DEL par excellence. Que votre espace soit commercial, institutionnel ou résidentiel et que vous soyez à la recherche d'une mise à jour écoénergétique, la réponse rapide et rentable est l'encastré de modernisation.

### Avantages

- Utilise les cadres existants pour remplacer l'ancien encastré et effectuer la mise à jour DEL, une tâche vraiment simple.
- La longue durée de vie réduit l'entretien futur.
- Installation facile avec fiche à branchement rapide et adaptateur de douille à culot moyen.

### Fonctions

- Disponible en ouvertures rondes de 4 po et 5/6 po
- Gradation : ELV et TRIAC en baisse jusqu'à 10%

## Encastré de modernisation

### Versions

