



# Exposez votre unicité retentissante

## RoadStar luminaire DEL routier architectural petit (GPLS-G2)

Démarquez-vous du lot par une conception visuellement audacieuse. Les luminaires d'extérieur Philips Lumec incarnent la quintessence de l'esthétique perfectionnée, l'ingénierie de précision et la qualité sans compromis, et la prochaine génération des luminaires d'éclairage routier architectural RoadStar DEL Philips Lumec n'y fait pas exception. Avec deux formats de luminaire et un vaste choix d'options, les luminaires RoadStar procurent une rencontre inégalée entre un style artistique et une fonctionnalité supérieure, ce qui permet à votre conception lumière d'avoir un impact significatif dans tout environnement extérieur.

### Avantages

- Flux lumineux plus élevé de 68% en comparaison avec celui des générations précédentes de RoadStar
- Augmentation de 30% du maintien du flux lumineux
- Augmentation de 60% de l'efficacité

### Fonctions

- Deux formats de luminaires – petit avec flux lumineux de 15 000 lumens (remplacement d'une DHI jusqu'à 250W)
- et moyen avec flux lumineux de 32 924 lumens (remplacement d'une DHI jusqu'à 750W)
- Sept distributions optiques pour une polyvalence d'application
- Six configurations DEL pour obtenir l'éclairage parfait
- Options de gradation de série et durable en option avec boîtier NEMA de série à 5 fentes et 7 fentes en option
- Quatre finis : noir, bronze, gris, blanc
- Une vaste variété d'options de fûts et consoles

## RoadStar luminaire DEL routier architectural petit (GPLS-G2)

### Versions



### Accessoires



Ordercode , ,



Ordercode , ,



Ordercode , ,

