



Pour aller plus loin que la route

RoadView Éclairage de routes en périmètre éloigné - moyen (RVM)

Toutes les applications routières sont différentes. Les fûts peuvent être installés loin de la route, les autoroutes à plusieurs voies, les gares de péages et d'autres applications requièrent des attentions spéciales. Les optiques et les configurations de montage types ne répondront pas à ces exigences spéciales. Le luminaire DEL hors-route RoadView de Philips Lumec procure une solution unique à ces applications uniques. Alliant les optiques efficaces raffinées et l'adaptateur à rotule les luminaires s'attaquent aux installations les plus compliquées. Cet adaptateur polyvalent peut être installé verticalement ou horizontalement selon la configuration existante ou nouvelle, pour procurer une performance optimale.

Avantages

- Compatible avec une gamme complète de systèmes de contrôle d'éclairage
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 heures
- Réduit le gaspillage d'éclairage
- Facile à installer et à entretenir
- Éclairement et uniformité améliorés

Fonctions

- Cartes DEL polyvalentes et évolutives
- Optique à efficacité élevée et indice de protection IP66
- Classification de 3G pour la vibration
- Accès aux composantes électriques sans outil
- Réceptacle de cellule photoélectrique pivotante à 360 degrés et à verrouillage par rotation