



TB361 DEL - conception élégante pour les applications commerciales

Bollard DEL TB361

Le bollard TB361 DEL Hadco est élégant et destiné aux applications commerciales. Ce luminaire DEL à tension secteur est fabriqué d'un alliage d'aluminium moulé exclusif à faible teneur en cuivre et haute résistance. Les optiques incluent un choix de panneaux réfractifs de haute performance et de paralumes pour une variété de distributions lumineuses.

Avantages

- Fiabilité et Durabilité à long terme garanties
- Résistant à la décoloration et à l'abrasion
- Offre une durée de vie de 50 000 h avec les DEL
- Polyvalence de concept
- Convient à une foule d'applications

Fonctions

- Boîtier d'aluminium moulé sous pression
- Revêtement de poudre de polyester
- Disponible avec une variété de technologies de lampes
- Disponible avec une variété d'optiques

Bollard DEL TB361

Versions

