



WP LED: diseño clásico, rendimiento LED mejorado

WP Caja de pared grande LED

El modelo Stonco LED caja de pared grande WP ofrece la máxima producción de luz para la iluminación de áreas de uso general y de seguridad con un diseño de refractor de vidrio clásico. Ahora, WP LED se encuentra disponible con la plataforma LEDGINE Philips mejorada y brinda más ahorros de energía en comparación con el diseño LED anterior. Esta luminaria versátil es ideal para combinarla con la misma existente o una renovación de HID de los diseños anteriores.

Beneficios

- Consume 31 % menos energía que la generación anterior
- Mayor flujo luminoso
- Resistente al desgaste y la abrasión
- Se adapta a las luminarias existentes o renovaciones de HID

Características

- Diseño de refractor de vidrio
- Opciones de varios controles disponibles
- Carcasa de aluminio moldeado a presión de una pieza
- Terminación de pintura en polvo TGIC

Aplicaciones

- Iluminación de seguridad

WP Caja de pared grande LED

Versions

