

FlexBlend — nowe możliwości oświetlenia LED w biurach

FlexBlend do wbudowania

Właściciele biur i osoby zajmujące się oświetleniem szukają energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych wysokiej jakości, zgodnych z normami i regulacjami. Rozwiązanie Philips FlexBlend powstało z myślą właśnie o tych potrzebach. Pozwala właścicielom budynków zoptymalizować system oświetlenia dzięki spełnianiu norm dla biur i wysokiej rentowności. Co więcej rozwiązanie FlexBlend można z łatwością zamontować w różnych typach sufitów oraz w różnych przestrzeniach biurowych, takich jak otwarte biura czy sale konferencyjne. Technologia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego idealne rozwiązanie oświetleniowe powinno dostosowywać się do innowacji i przyszłych udoskonaleń umożliwiających kolejne optymalizacje. Rozwiązanie Philips FlexBlend można więc połączyć ze sterownikami, takimi jak Actilume, lub używać razem z systemem oświetlenia SpaceWise. Rozwiązanie to można także podłączyć do systemów oświetlenia opartych na oprogramowaniu, takich jak Interact Office, dzięki którym oprawa oświetleniowa zyskuje dostęp do większej ilości danych oraz może gromadzić cenne informacje o środowisku, w którym funkcjonuje.

Korzyści

- Typowa dla biura wysoka jakość oświetlenia
- Trzy różne rozsyły światła do wyboru
- Szybki zwrot z inwestycji
- Elastyczność zastosowań
- Możliwość konfiguracji i zgodność z systemami sterowania oświetleniem

FlexBlend do wbudowania

Cechy

- Zgodność z normami ograniczenia oślnienia dla biur (UGR <19)
- Jednorodny i równomierny efekt świetlny
- Różnorodność wymiarów, opcje lokalne
- Różnorodne możliwości montażu
- Zintegrowane czujniki
- Możliwość łączenia z systemami Philips ActiLume i SpaceWise
- Gotowość do współpracy z systemami oświetlenia IoT, takimi jak Interact Office

Zastosowanie

- Biura
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej
- Obiekty służby zdrowia
- Banki

Wersje



FlexBlend Recessed RC340B
W15L120 MLO VPC



FlexBlend RC340B W30L120 U4




O FlexBlend Recessed-RC340B
W30L120 MLO VPC



FlexBlend Recessed RC340B
W60L60 MLO PCV

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie

O_FlexBlend Recessed-
RC342B_W62L62_MLO_VPC



FlexBlend Recessed-
RC340B_MLO_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_Backcover_VP
C



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC brackets



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_B



FlexBlend Recessed-
RC340B_OPA_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_PCS_DPP



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_PCS_VPC



FlexBlend do wbudowania

Więcej o produkcie



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_CPC
brackets_A



FlexBlend Recessed RC340B PIP
Open



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_PC
V



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_VPC



O_FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_MLO_CPC



FlexBlend Recessed-RC340B PIP
Closed



FlexBlend_RC340B_W30L120_U4
_DPP



FlexBlend Recessed-
RC340B_W60L60_backcover_CP
C

FlexBlend do wbudowania

Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥90
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
----------------------------------	----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC342B
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC342B
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoným drutem	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Temperatura 850°C, czas 30 s	Gniazdo czujnika z opcją modernizacji z czujnikiem SNS210	RC342B
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzoným drutem	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC342B
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem	Sterownik wbudowany	Rodzina produktów
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Temperatura 850°C, czas 30 s	-	RC340B
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC340B
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Temperatura 650°C, czas 30 s	-	RC342B

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	4000 K	87,5 lm/W	4 200 lm
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	85,5 lm/W	4 200 lm
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	111 lm/W	3 600 lm
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	109 lm/W	3 600 lm
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	127 lm/W	4 200 lm
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	4000 K	114 lm/W	4 200 lm
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	4000 K	112 lm/W	4 200 lm
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	122 lm/W	3 600 lm
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	141 lm/W	3 600 lm
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	125 lm/W	4 200 lm
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	4000 K	124 lm/W	4 200 lm
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	4000 K	144 lm/W	3 600 lm
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	4000 K	120 lm/W	3 600 lm
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	88 lm/W	3 600 lm
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	4000 K	86,5 lm/W	3 600 lm
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	4000 K	124 lm/W	3 600 lm
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	95,5 lm/W	4 200 lm
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	4000 K	142 lm/W	4 200 lm
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	3000 K	88,5 lm/W	4 200 lm
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	4000 K	94,5 lm/W	4 200 lm
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	4000 K	140 lm/W	4 200 lm
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	3000 K	136 lm/W	4 200 lm
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	4000 K	96 lm/W	3 600 lm
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	4000 K	97,5 lm/W	3 600 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	37,5 W
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	37 W
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	44 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	44,5 W
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	41 W
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	41,5 W

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	48 W
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	49 W
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	37,5 W
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	44,5 W
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	37 W
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	37 W
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	37 W
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	44,5 W
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	44,5 W
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	47,5 W
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	47,5 W
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	30 W
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	30 W
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	31 W
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	32,5 W
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	33 W
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	33 W
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	33,5 W
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	37 W
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	37,5 W
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	33,5 W
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	30 W
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	29 W
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	24 W
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	47,5 W
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	44,5 W
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	30 W
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	31 W
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	37,5 W
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	44 W
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	44,5 W
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	31 W
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	29 W
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	37 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	29 W
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	29,5 W
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	25,5 W
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	30 W
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	33,5 W
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	34 W
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	31 W
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	30 W
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	25 W
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	30 W
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	25 W
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	30 W
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	37 W
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	41 W
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	41,5 W
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	29 W
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	37,5 W
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	44,5 W
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	44,5 W
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	47,5 W
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	44,5 W
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	44 W
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	37 W
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	37 W
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	29,5 W
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	47,5 W
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	44,5 W
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	30 W
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	31 W
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	37,5 W
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	37 W
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	37 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nie
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Tak
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Nie
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Tak
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nie
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Nie
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Tak
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Nie
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Tak
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Tak
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Tak
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Tak
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Tak
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Tak
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Tak
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Tak

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nie
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Tak
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Nie
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Nie
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Tak
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Tak
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Tak
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Tak
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Tak
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Tak
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nie
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Nie
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Tak
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Tak
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nie
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Tak
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Tak
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Nie
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Tak
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Tak
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nie
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Nie
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Nie
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Nie
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Nie
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Nie
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Tak
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Tak
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Tak
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Tak
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Tak
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Tak
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Tak
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Tak
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Tak
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Tak
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Tak
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Nie
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Tak
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Tak

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	IP20
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	IP20
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	IP20
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	IP20
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	IP20
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	IP20
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	IP20
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	IP20
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	IP20

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	IP54
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	IP54
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	IP54
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	IP54
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	IP54
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	IP54
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	IP20
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	IP54
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	IP54
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	IP54
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	IP20
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	IP54
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	IP54
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	IP54
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	IP54

Order Code	Full Product Name	Kod stopnia ochrony
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	IP54
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	IP54
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	IP20
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	IP20
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	IP54
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	IP20
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	IP20
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	IP20
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	IP54
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	IP20
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	IP54
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	IP20
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	IP20
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	IP20

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	(0.38, 0.37) SDCM <3
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	(0.38, 0.37) SDCM <3
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	(0.38, 0.37) SDCM <3
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	0.38, 0.37
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	(0.38, 0.37) SDCM <3
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	(0.38, 0.37) SDCM <3
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	(0.38, 0.37) SDCM <3
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	(0.38, 0.37) SDCM <3
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.38, 0.37) SDCM <3

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	(0.43, 0.40) SDCM <3
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	(0.38, 0.37) SDCM <3

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	0,01 %
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	0,01 %
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	0,01 %
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	0,01 %
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	0,01 %
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	0,01 %
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	0,01 %
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	0,01 %
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	0,01 %
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	-
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	0,01 %
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	0,01 %
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	0,01 %
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	0,01 %

Order Code	Full Product Name	Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	0,01 %
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	0,01 %
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	0,01 %
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	0,01 %
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	0,01 %
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	0,01 %
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	0,01 %
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	0,01 %
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	0,01 %
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	0,01 %
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	0,01 %
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	0,01 %
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	0,01 %
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	0,01 %
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	0,01 %
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	0,01 %
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	0,01 %

Warunki dotyczące zastosowań

FlexBlend do wbudowania

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
10277400	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Tak
10278100	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Tak
10279800	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO PI	Tak
10280400	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO PI	Tak
10281100	RC340B LED36S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Tak
10282800	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10283500	RC340B LED42S/940 PSU W15L120 VPC MLO EL	Tak
10284200	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10286600	RC340B LED36S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10288000	RC340B LED42S/940 PSD W15L120 VPC MLO EL	Tak
10242200	RC340B LED36S/940 PSD W30L120 VPC MLO PI	Tak
10245300	RC342B LED36S/940 PSU W31L125 VPC MLO PI	Tak
10246000	RC342B LED36S/940 PSD W31L125 VPC MLO PI	Tak
10292700	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC MLO W	Tak
10293400	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC MLO W	Tak
10294100	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC MLO W	Tak
10295800	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC MLO W	Tak
10300900	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 VPC PCS W	Tak
10301600	RC340B LED42S/940 PSD W30L120 CPC PCS W	Tak
10304700	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 VPC PCS W	Tak
10249100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Tak
10250700	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak
10263700	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Tak
10264400	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Tak
10268200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC O ELP3	Tak
10269900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELP3	Tak
10274300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak
10323800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP S	Tak
10324500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP S	Tak
70838900	RC342B LED42S/940 SRD W31L125 VPC PCS U4	Nie
10232300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10285900	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC MLO W	Tak
10290300	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO W	Tak
10298900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS W	Tak
10302300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 CPC PCS W	Tak
10308500	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10309200	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10310800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10330600	RC340B LED42S/930 PSD W30L120 CPC PCS W	Tak
10230900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O PIP	Tak

Order Code	Full Product Name	Nadaje się do losowego przełączania
10235400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10236100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10240800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC MLO PIP	Tak
10253800	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Tak
10254500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Tak
10260600	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Tak
10265100	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10266800	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10270500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC PCS ELP	Tak
10271200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELP	Tak
10296500	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC PCS W	Tak
10297200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS W	Tak
10306100	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10307800	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10311500	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10312200	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 CPC PCS PIP	Tak
10327600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10328300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC PCS PIP	Tak
10229300	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC O PIP	Tak
10243900	RC342B LED36S/940 PSU W62L62 VPC MLO PIP	Tak
10251400	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO ELP	Tak
10252100	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELP	Tak
10256900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC O ELD3	Tak
10258300	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Tak
10262000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10272900	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO ELD	Tak
10275000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 VPC MLO W	Tak
10289700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC MLO W	Tak
10305400	RC340B LED42S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10325200	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10326900	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10233000	RC340B LED36S/940 POE W60L60 VPC MLO	Tak
10276700	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 VPC PCS ELD	Tak
10287300	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV MLO W	Tak
10291000	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV MLO W	Tak
10299600	RC340B LED42S/940 PSD W60L60 PCV PCS W	Tak
10303000	RC340B LED42S/930 PSD W60L60 PCV PCS W	Tak
10231600	RC340B LED36S/940 PSU W60L60 VPC MLO PIP	Tak
10241500	RC340B LED36S/940 PSD W60L60 PCV MLO PIP	Tak
10244600	RC342B LED36S/940 PSD W62L62 VPC MLO PIP	Tak

FlexBlend do wbudowania

