



EvoKit 2x2

Les troupes DEL EvoKit de Philips représentent une solution écoénergétique et facile à installer pour remplacer vos plafonniers encastrés fluorescents par des DEL. Compatibles avec les profilés en T standards ou étroits, elles permettent d'améliorer l'apparence du plafond en toute simplicité grâce à son style architectural et n'exigent pas de briser le plénum du plafond. Elles sont aussi équipées de gradateurs qui en font une solution parfaite pour les bureaux, les salles de classe, les cliniques, les commerces, etc. Les troupes DEL EvoKit de Philips offrent les plus récentes technologies de DEL et procurent un éclairage de qualité en plus d'un rendement exceptionnel pouvant atteindre 110 lm/W. Les ensembles EvoKit de 2 x 2 pi et de 2 x 4 pi sont construits avec des composants et des finis de qualité et procurent un éclairage uniforme et équilibré lorsqu'on utilise les deux configurations au même endroit. Le diffuseur principal et le luminaire linéaire encastré incliné réduisent l'éblouissement et distribuent la lumière de manière agréable et uniforme. Ce produit élégant de première qualité est si facile à installer que vous pouvez littéralement transformer vos installations en quelques minutes!

Versions

