



Alliant DEL, performance élevée et options polyvalentes VersaForm offre les dernières efficacités d'énergie DEL. Il procure style unique et adaptation aux changements d'exigences. Engin lumineux amovible unique, changement et mise à jour faciles.

VersaForm DEL encastré

Spécifiquement conçu pour allier la technologie DEL à performance élevée et les options polyvalentes convenant à tous les endroits, VersaForm vous permet de bénéficier des dernières efficacités d'énergie de la DEL. De plus, il convient à votre style unique et vous

VersaForm DEL encastré

permet de vous adapter aux changements d'exigences. Notre engin lumière amovible unique facilite le changement et la mise à jour.

Avantages

- Vaste gamme de formats, plages de lumens, températures de couleurs, boîtiers
- Contrôles et capteurs en option
- Engin lumineux amovible unique, facilite le remplacement ou la mise à niveau

Fonctions

- Plusieurs plages de lumens, températures de couleur et rendus des couleurs
- Engin lumineux DEL acceptant la mise à niveau sans avoir à refaire le filage ou à remplacer complètement le luminaire
- Disponible en 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi, Versions encastrée et en saillie
- Les luminaires peuvent être rattachés directement sur le profilé en T et/ou sur la structure de l'immeuble
- Trousses pour cloisons sèches disponibles en option

Versions

