



ClearAppeal - performance fiable, esthétique élégante, abordable

ClearAppeal DEL encastré

ClearAppeal DEL encastré architectural offre un éclairage doux sur toute la surface du luminaire et procure un excellent confort visuel. Son style moderne architectural complète tous les espaces.

Avantages

- Répond aux objectifs d'efficacité énergétique et réduit les coûts liés à l'énergie
- Esthétique et distribution d'éclairage excellentes
- Facile à entretenir

Fonctions


- Performance fiable jusqu'à 110 LPW
- Gradation 0-10V de série
- Capteurs de présence et de lumière du jour en option
- Distribution uniforme, éclairage sans éblouissement

ClearAppeal DEL encastré

Versions



Accessoires



Ordercode SWZDT

