



FluxGrid - style familial, de première qualité, abordable

FluxGrid DEL encastré

Le FluxGrid DEL encastré de Day-Brite/CFI offre une allure architecturale aux caractéristiques «essentielles». Deux différents styles de lentille, une circulation d'air discrète, un système d'urgence intégré et un accès aux cartes et régulateur sous le plafond font du FluxGrid la solution idéale pour une grande variété d'applications.

Avantages

- FluxGrid procure une allure architecturale dans un style familial
- Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
- Installation et entretien faciles

Fonctions

- Haute performance
- Gradation 0-10V de série
- Capteurs de présence et de lumière du jour en option
- Allure architecturale

Application


- Bureaux
- Tourisme
- Enseignement

FluxGrid DEL encastré

Versions



Accessoires



Ordercode SWZDT

