



# Luminaire Vaporlume DEL de qualité spécifiée V2

## Luminaire Vaporlume DEL de qualité spécifiée V2

Le luminaire V2 Vaporlume DEL est un luminaire industriel pour environnement mouillé qui peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur. Il incorpore une source lumineuse à DEL, ce qui lui permet de se substituer facilement aux lampes fluorescentes. Outre son rendement fiable dans des conditions froides, il permet des économies d'énergie intéressantes.

### Avantages

- Multiples options de montage signifient souplesse pour différents besoins
- Une surface extérieure plus lisse permet un nettoyage facile
- Acceptable pour les installations intérieures et extérieures

### Fonctions

- Convient aux endroits humides
- Norme d'indice de protection IP65
- Peut être monté en surface (mur/plafond) ou suspendu sauf indication contraire
- Boîtier non conducteur et non corrosif

## Luminaire Vaporlume DEL de qualité spécifiée V2

### Versions

