



Polyvalence à l'intérieur

Refractive, en tête de fût avec engin lumineux DEL LumiLock (RL34/RL54)

Que vous recherchiez l'embellissement ou le sentiment de sécurité et de bien-être dans votre espace extérieur, les luminaires DEL réfracteurs en tête de fût configurables de Philips Hadco combinés au tout dernier engin lumineux DEL LumiLock GX4 vous permettront d'atteindre votre objectif. Une multitude de styles de luminaires extérieurs vous permet de créer des promenades et aires au charme historique intemporel autant pendant le jour que le soir. L'engin lumineux DEL GX4 configurable constitue l'alternative idéale aux sources à DHI en procurant d'excellentes économies d'énergie et plus de choix de niveaux d'éclairage, d'optiques et de contrôles.

Avantages

- Luminaires très faciles à configurer, foule de style de luminaires
- Procure une solution de modernisation rapide et simple tout en maintenant d'excellents niveaux d'éclairage
- Capacité de changer la distribution sur le site pour s'adapter aux changements requis
- Procure le bon éclairage où il est requis
- Gradation simple à des solutions d'éclairage connecté pour maximiser les économies d'énergie

Fonctions

- Variété de cages, faiteaux, toits, couleurs, fûts et consoles pour personnaliser le projet
- Distributions de Type 3 ou Type 5 disponibles
- Variété de couleurs DEL en TCP chaude et neutre
- Variété de courants de régulateur, optiques, gradations et contrôles
- Engin DEL à indice de protection IP66

Refractive, en tête de fût avec engin lumineux DEL LumiLock (RL34/RL54)

Versions

