



Den nye generation af universelle T8 LED-lysstofrør

CorePro LED-rør Universal T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Fordele

- Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder
- Hurtigste og nemmeste løsning, hvis man vil opgradere sine armaturer til LED-teknologi: fuldstændigt sikkert produkt og installation

Funktioner


- Udskiftning af eksisterende T8-lyskilder på både EM/HF-forkoblinger og installationer tilsluttet lysnettet
- Energibesparelser sammenlignet med lysstofrør
- InstantFit-teknologi sikrer stor kompatibilitet for forkoblinger
- Intet kviksvølv

Anvendelsesområder

- Kontorer, butikker og klasseværelser

CorePro LED-rør Universal T8

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1.500 mm	1.505,9 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1.500 mm	1.506 mm	1.514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED-rør Universal T8

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	50.000 t
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	T8

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur		Lysstrøm
		(nom.)	Farvekode	
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1.850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2.000 lm
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2.000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2.500 lm
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2.700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2.700 lm
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2.200 lm
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2.400 lm
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2.400 lm
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3.200 lm
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3.500 lm
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding		Strømforbrug
		(nom.)		
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	-		18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	-		18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	-		18 W
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	-		23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	-		23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	-		23 W
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	-		8 W
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	-		8 W
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	-		8 W
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	220 V		15,5 W
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	220 V		15,5 W
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	220 V		15,5 W
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	220 V		23 W
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	220 V		23 W
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	220 V		23 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende		T-kappe, maks. (nom.)
		temperaturområde		
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	-20 °C til 45 °C		55 °C
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	-20 °C til 45 °C		55 °C





CorePro LED-rør Universal T8

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T-kappe, maks. (nom.)
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	-20 °C til 45 °C	55 °C
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	-20 °C til 45 °C	60 °C
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	-20 °C til 45 °C	45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T-kappe, maks. (nom.)
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	-20 til +45 °C	50 °C
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	-20 til +45 °C	50 °C
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	-20 til +45 °C	50 °C
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	-20 til +45 °C	55 °C
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	-20 til +45 °C	55 °C
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	-20 til +45 °C	55 °C

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
19996500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
20000500	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
20002900	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
20006700	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



CorePro LED-rør Universal T8

