



Uudistetut Universal T8 -LED-valoputket

CorePro LED tube Universal T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 yksinkertaistaa valaistusprojektia, kun liitäntälaitteen tekniikkaan ei enää tarvitse kiinnittää huomiota. Kekseliään muotoilunsa ansiosta Philips CorePro LEDtube Universal T8 sopii käytettäväksi suoraan valaisimissa, jotka toimivat magneettisten kuristmien, elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai suoran verkkoliitännän kanssa. Käyttö on helppoa, eikä enää tarvitse varastoida kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on paras vaihtoehto tavallisille loisteputkille, kun halutaan säästää energiaa ja matalammat alkuinvestointikustannukset.

Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pidempi käyttöikä takaa pienemmät ylläpitokustannukset perinteisiin loisteputkiin verrattuna.
- Helpoin ja nopein tapa päivittää olemassa olevat valaisimet lediteknikkaan; täysin turvallinen LED-valoputki ja asennusprosessi

Ominaisuudet


- Voidaan asentaa olemassa olevien T8-loisteputkien tilalle sekä magneettista kuristinta (EM) / elektronista liitäntälaitetta (HF) käyttäviin asennuksiin että verkkoliitäntäasennuksiin
- Energiansäästö loisteputkiin verrattuna
- InstantFit-tekniikka takaa paremman liitäntälaitteiden yhteensopivuuden
- Ei sisällä elohopeaa

Käyttökohteet

- Toimistot, myymälät ja luokahuoneet

CorePro LED tube Universal T8

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 205,3 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1 500 mm	1 505,9 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

CorePro LED tube Universal T8

Yleistä tietoa	
Kanta	G13
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	240 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivahiets	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	T8

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava värilämpötila		
		(nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	830	1 850 lm
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	840	2 000 lm
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	865	2 000 lm
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	830	2 500 lm
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	840	2 700 lm
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	865	2 700 lm
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	3000 K	830	850 lm
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	4000 K	840	900 lm
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	6500 K	865	900 lm
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000 K	830	2 200 lm
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000 K	840	2 400 lm
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500 K	865	2 400 lm
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	3000 K	830	3 200 lm
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	4000 K	840	3 500 lm
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	6500 K	865	3 500 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	-	18 W
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	-	18 W
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	-	18 W
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	-	23 W
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	-	23 W
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	-	23 W
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	-	8 W
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	-	8 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	-	8 W
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	220 V	15,5 W
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	220 V	15,5 W
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	220 V	15,5 W
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	220 V	23 W
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	220 V	23 W
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	220 V	23 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	-20...45 °C	55 °C
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	-20...45 °C	55 °C
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	-20...45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	-20...45 °C	60 °C
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	-20...45 °C	60 °C
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	-20...45 °C	60 °C


CorePro LED tube Universal T8

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	-20...+45 °C	45 °C
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	-20...+45 °C	45 °C
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	-20...+45 °C	45 °C
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	-20...+45 °C	50 °C
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	-20...+45 °C	50 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	T-Case, maksimi (nim.)
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	-20...+45 °C	50 °C
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	-20...+45 °C	55 °C
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	-20...+45 °C	55 °C
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	-20...+45 °C	55 °C

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929001869202	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
929001869302	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
929001869402	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
929001869502	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
929001869602	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
929001869702	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh
929002419802	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
929002419902	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
929002420002	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
929003648102	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	16 kWh
929003648202	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	16 kWh
929003648302	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8	16 kWh
929003648402	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	23 kWh
929003648502	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8	23 kWh
929003648602	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	23 kWh



CorePro LED tube Universal T8

