



Den nye generasjonen av universale T8 LED-lysrør

CorePro LED-lysrør Universal T8

Den nye Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, passer Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er enkel å betjene, og det er ikke behov for å oppbevare dobbelt opp med produkter! Helt trygt, pålitelig og enkel å installere – Philips CorePro LED-lysrør Universal T8 er det ideelle alternativet til vanlige lysrør for energibesparelser og lavere investering.

Fordeler

- Reduserte driftskostnader takket være lavere energiforbruk
- Lavere vedlikeholdskostnader takket være lengre levetid enn tradisjonelle lyskilder
- Raskeste og enkleste måten å oppgradere eksisterende armaturer til LEDteknologi: Helt trygt produkt- og monteringsprosess

Funksjoner

- Utskifting av eksisterende T8-lysrør på både EM-/HF-forkoblinger og installasjoner av strømtilkobling
- Energibesparelser sammenlignet med lysrør
- InstantFit-teknologi for høyest forkoblingskompatibilitet
- uten kvikksølv

Søknad


- Kontor, butikk, skole, detaljhandel
- Industrier og lager

CorePro LED-lysrør Universal T8

Versions



Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

CorePro LED-lysrør Universal T8

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Kontroller og dimming

Dimmbar No

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Spenning (nom.) 220-240 V

Starttid (nom.) 0,5 s

Generell informasjon

Lyskildefeste G13

Nominell levetid (nom.) 30000 h

Nominell levetid (timer) 30000 h

Av/på-syklus. 50 000 X

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.) 240 °

Fargegjengivelse (nom) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for

lyskildelumen ved utgangen av

nominell levetid (nom.)

Lyskjeglevinkel (nominell) 240 °

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.) 45 °C

Omgivelsestemperatur (min.) -20 °C

Maksimal temperatur for innfatningen

(nom.)

Omgivelsestemperatur for lagring

(maks.)

Omgivelsestemperatur for lagring

(min.)

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 kWh
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 kWh
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 kWh
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 kWh
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 kWh
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	18 W
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	18 W
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	18 W

Order Code	Full Product Name	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	23 W
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	23 W
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	23 W

Teknisk belysning

CorePro LED-lysrør Universal T8

Order Code	Full Product Name	Fargekode	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	830	3000 K	1850 lm	1850 lm
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	865	6500 K	2000 lm	2000 lm
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm	830	3000 K	2500 lm	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Fargekode	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
	HO 23W830 T8				
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	840	4000 K	2700 lm	2700 lm
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	865	6500 K	2700 lm	2700 lm

