



Korkearesoluutioinen ulkokäyttöön tarkoitettu suora valaisin älykkäällä RGBW-valolla

iColor Accent Compact, RGBW

iColor Accent Compact, RGBW on lineaarinen suorakatselu-LED-valaisin, jolla voidaan esittää suurikokoista videokuvaa ja grafiikkaa sekä luoda tarkasti suunniteltuja tehosteita monenlaisissa arkkitehtonisissa ympäristöissä sekä kaupan alan ja viihdealan ympäristöissä. iColor Accent Compact, RGBW lisää erillisen valkoisen LED-valon, mikä luo parempilaatuisia valkoisen sävyjä RGB:hen verrattuna. iColor Accent Compact, RGBW vastaanottaa Ethernet-syötteen PDS-400 48V EO:sta, mikä mahdollistaa pitkät ohjausetäisyydet ilman DMX-data- ja ohjausrajoituksia. iColor Accent Compact, RGBW:hen on saatavilla kaksi linssivaihtoehtoa: kirkas linssi, joka tuottaa kirkkaimman valon, ja läpikuultava linssi, joka tuottaa laajimman katselukulman.

Hyödyt

- Yksi valaisin, paljon käyttökohteita – mahdollisuus luoda mediaseiniä tai korostaa arkkitehtonisia muotoja tai yksityiskohtia
- Korkein tarkkuus lineaarisessa suorakatselutuotteessa
- ActiveSite-yhteensopiva etähallintaa varten – ratkaisu, joka antaa mielenrauhaa ja tehostaa brändi-imagoa

iColor Accent Compact, RGBW


Ominaisuuudet

- Pienikokoiset ja päästä päähän ulottuvat liittimet korostus- ja tehostevalaistusta sekä pienen resoluution videoruudukoita varten
- Pienjännitejärjestelmä ja etävirtalähteet helpottavat kunnossapitoa
- Suora Ethernet-datasyöttö kuvataajuudeltaan elokuvatasoisia näyttöjä varten

Käyttökohteet

- Arkkitehtoninen korostus- ja tehostevalaistus

Versions



Tuotetiedot



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Shot



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Photo

iColor Accent Compact, RGBW

