




Nagy felbontású, kültéri, lineáris, közvetlen megvilágításra alkalmas lámpatest okos RGBW-lámpával

iColor Accent Compact, RGBW

Az iColor Accent Compact, RGBW lineáris, közvetlen megvilágításra alkalmas LED-es lámpatest ideális a nagy méretű videó-, grafikus és más összetett effektek megjelenítésére különféle építészeti alkalmazásokban. Az iColor Accent Compact, RGBW egy külön fehér LED-et használ, amely jobb minőségű fehér színt nyújt az RGB-hez képest. Az iColor Accent Compact, RGBW Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakozik a PDS-400 48V EO egységhez a hosszú, vezérelt működés érdekében, és nem vonatkoznak rá a DMX adat- és címzési korlátozások. Az iColor Accent Compact, RGBW lámpatesthez kétféle lencsét kínálunk: egy átlátszó lencsét a ragyogó megvilágításhoz és egy áttetsző lencsét, amely a legszelebb látószöveget biztosítja.

Előnyök

- Egy világítótest sokféle alkalmazáshoz: médiahomlokzatok vagy építészeti kontúrok és kiemelések létrehozásához
- A legnagyobb felbontású lineáris közvetlen megvilágítású termék
- ActiveSite a távfelügyelet érdekében: az ügyfelek nyugodtan hátradőlhetnek, és javíthatják márkájuk arculatát.

iColor Accent Compact, RGBW

Szolgáltatások

- Kis méret és végpontok közti csatlakoztatás kiemelő és hatásvilágításhoz, valamint kis felbontású kivetítőpanelekhez
- Kisfeszültségű rendszer távtáplálással, ami megkönnyíti a hosszú távú karbantartást
- Közvetlen Ethernet-adatkapcsolat a képfrekvenciás kijelzőkhöz

Alkalmazás

- Építészeti kiemelő jellegű és effektvilágítás

Versions



Termék részletei



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Shot



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Photo

iColor Accent Compact, RGBW

