



Høyoppløselig lineært direkte armatur med intelligent RGBW-lys for eksteriør

iColor Accent Compact, RGBW

iColor Accent Compact, RGBW er en åpen lineær LED-lyskilde som er ideell for å vise video, grafikk og komplekse effekter i en rekke arkitektoniske miljøer. iColor Accent Compact RGBW har en separat hvit LED, som gir hvite farger av bedre kvalitet, sammenlignet med RGB. iColor Accent Compact, RGBW har Ethernet-inngang fra PDS-400 48 V EO for å støtte lange styringsveier som ikke er underlagt DMX-data- og adresseringsbegrensninger. To ulike linser er tilgjengelige for iColor Accent Compact, RGBW: en gjennomsiktig linse for størst mulig lysstyrke, og en gjennomsiktig linse som gir bredest visningsvinkel.

Fordeler

- En armatur, flere bruksområder – Skap mediefasader eller arkitektonisk belysning
- Høyeste oppløsning i et åpent lineært produkt
- ActiveSite-kompatibelt for ekstern styring – få trygghet og styrk merkevaren din

Funksjoner

- Kompakt enhet med ende-til-ende-tilkoblinger for aksent-/effektbelysning og visning av lavoppløselig video.
- Lavspenningssystem med ekstern strømforsyning gir enklere langsiktig vedlikehold
- Direkte Ethernet-datainngang for visning med videobildehastighet

Søknad

- Arkitektonisk aksent- og effektbelysning

iColor Accent Compact, RGBW

Versions



Produkt detaljer



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Shot



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Photo

