




iColor Accent Compact – högupplöst media via linjära LED-armaturer med direkt synfält med RGBW-ljus

iColor Accent Compact, RGBW

iColor Accent Compact, RGBW är frostade linjära LED-armaturer som är framtagna för att projicera storformaterade videos, grafik och avancerade och detaljerade effekter i arkitektoniska miljöer. iColor Accent Compact RGBW lägger till ett separat vitt LED-ljus som skapar en mer högkvalitativ vit färg jämfört med RGB. iColor Accent Compact RGBW tar emot Ethernetmatningar från PDS-400 48V EO för att stödja långvarig drift som inte utsätts för DMX-data och tar begränsningar med i beräkningen. För iColor Accent Compact finns två olika linser att välja mellan: en transparent lins som ger det starkaste ljusflödet och en frostad lins som ger det bredaste synfältet. För mer information, vänligen besök: [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/iColor-Accent-Compact-rgbw/"](http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/iColor-Accent-Compact-rgbw/)~GT~[~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/iColor-Accent-Compact-rgbw/)

Fördelar

- En armatur, flera användningsområden – skapa mediafasader, arkitektoniska avspeglingar och visuella förbättringar.
- Högsta upplösningen för en linjär produkt med direkt synfält
- Ansluten till ActiveSite för fjärrhantering – koppla av och förbättra företagets image

iColor Accent Compact, RGBW


Funktioner

- Kompakt format och 1-till-1-anlutningar ände för accent- och effektbelysning samt visning av lågupplöst video
- Lågspänningssystem med fjärrströmförsörjning förenklar det långsiktiga underhållet
- Direkt Ethernet-datainmatning för video frame rate-skärmar

Användning

- Arkitektonisk accent- och effektbelysning

Versions



Produktinformation



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Shot



iColor Accent Compact Clear Input
Detail Photo

iColor Accent Compact, RGBW

