

Ahorros de energía sin sacrificar otras características

GreenPerformance Troffer

GreenPerform Troffer mejora el diseño compacto de la última generación con una mejora en el rendimiento y más opciones para distintos mercados. Se integra con todos los sistemas disponibles: POE, InterAct Office inalámbrico, InterAct Office Pro, controlador ActiLume, GreenPerform Troffer ofrece un ahorro de energía adicional y funciones de conexión.

Beneficios

- Cambie a una oficina inteligente con más opciones Ahorro de energía Carcasa delgada Luz agradable Buena calidad de luz Compatible para uso en oficina Rendimiento fiable


Características

- Compatible con todos los sistemas Philips disponibles Eficacia de hasta 125 lm/W Diseño delgado con altura inferior a 46 mm Diseño óptico mejorado sin efecto cebra IRC > 80, SDCM < 4, sin parpadeo UGR 19 disponible Vida útil de 50 000 horas a L70

Aplicaciones

- Oficina abierta Área pública Sala de reuniones Sala de capacitaciones

Versions



GreenPerformance Troffer

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico	IK03
Código de protección de entrada	IP20

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220 a 240 V
--------------------	-------------

Funcionamiento de emergencia

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tipo lente/cubierta óptica	Variedad de lentes lineales variables en cubierta de policarbonato
Driver incluido	Si
Test del hilo incandescente	Temperatura de 600 °C, duración de 30 s
Fuente de luz sustituible	No

Información general

Cromacidad inicial	SDCM<4
Índice Índice de reproducción cromática	80
Eficacia de la luminaria LED inicial	116 lm/W
Flujo lumínico inicial	3700 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Potencia de entrada inicial	32 W

Datos técnicos de la luz

Color	Blanco
-------	--------

Información general

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color
911401509251	RC100B LED37S 840 W603L603 PSD G3	4000 K
911401509351	RC100B LED37S 865 W603L603 PSD G3	6500 K

