



Tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến các yếu tố khác

Bộ đèn GreenPerform

Máng đèn GreenPerform cải thiện thiết kế nhỏ gọn của thế hệ mới nhất đồng thời tăng cường hiệu suất và nhiều phiên bản cho các thị trường khác nhau. Tích hợp với tất cả các hệ thống hiện có: POE, InterAct office không dây, InterAct Office Pro, bộ điều khiển ActiLume, máng đèn GreenPerform cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng và các tính năng kết nối.

Lợi ích

- Nâng cấp lên văn phòng thông minh với nhiều lựa chọn hơn
- Tiết kiệm năng lượng
- Vỏ đèn mỏng
- Ánh sáng thoải mái
- Chất lượng ánh sáng tốt
- Tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Hoạt động tin cậy

Tính năng

- Tương thích với tất cả các hệ thống Philips hiện có
- Hiệu suất lên tới 125 lm/W
- Thiết kế mỏng với chiều cao dưới 46 mm
- Thiết kế quang học được cải thiện không có hiệu ứng sọc vằn
- CRI > 80, SDCM<4, Không nhấp nháy
- Có sẵn UGR 19
- Tuổi thọ L70 50.000 giờ

Bộ đèn GreenPerform

Ứng dụng





- Văn phòng mở
- Khu vực công cộng
- Phòng họp
- Phòng đào tạo

Phiên bản



GreenPerform Troffer RC100B 60x60

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Dấu CE	Dấu CE
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 600°C, thời lượng 30 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Kiểu chụp quang học	Dàn thấu kính dạng thanh tùy chỉnh trong nắp polycarbonate
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Cơ khí và vỏ đèn	
Màu vỏ đèn	Trắng
Phê duyệt và ứng dụng	
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<4
Dung sai quang thông	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3.700 lm
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3.700 lm
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2.700 lm
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2.700 lm
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3.700 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	220 đến 240 V	32 W
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	220 đến 240 V	32 W
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V	32 W
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	220 đến 240 V	32 W
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào	Mức tiêu thụ điện
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V	32 W
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	23 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V	32 W
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	110 đến 277 V	32 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Bộ đèn GreenPerform

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	Có
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	Không
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	Có
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	Không

