



# Şık, dayanıklı ve uygun maliyetli LED aydınlatma

## SmartBright Road

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

### Faydaları

- Konvansiyonel sodyum buharlı ve metal halide armatürlerle birebir değişim için ideal.
- Yüksek kalite ve enerji tasarruflu aydınlatma
- Geniş kullanım alanı ile sokak, yol ve park alanı için aydınlatması için uygundur.




### Özellikler

- 100 W, 150 W ve 250 W geleneksel SON veya HPL aydınlatma armatürleri
- Dökme alüminyum muhafaza içeren güvenilir tasarım
- Tam IP66 Giriş ve IK08 mekanik çarpma koruması
- 10 kV/Ka değiştirilebilir ani akım korumalı cihaz
- 35C Ta nominal kullanım ömründe 30.000 saat L70
- 130 lm/W aydınlatma verimi
- Çalışma sıcaklığı aralığı - 40°C < Ta < 50°C
- Yol ve sokak aydınlatması için optimize edilmiş optik sistem

### Uygulama

- Yol ve sokak aydınlatması
- Otopark alanı
- Yürüyüş / bisiklet yolu

## Boyutlu çizim



## ÜRÜN BİLGİLERİ

BRP13 front



## Genel Bilgiler

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| CE işareti        | CE işareti                            |
| Tertibat dahildir | Evet                                  |
| Alev alma işareti | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için |

## Işık Teknik Ayrıntıları

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Optik kapak tipi            | Şeffaf kapaklı şeffaf çanak |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | >70                         |

## Kontroller ve Dim Etme

|                |       |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

## Mekanik ve Muhafaza

|                |     |
|----------------|-----|
| Muhafaza Rengi | Gri |
|----------------|-----|

## Onay ve Uygulama

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 |

## Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name                    | İlişkili Renk Sıcaklığı   |            |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|
|            |                                      | Işık kaynağı rengi (Nom.) | Işık Akısı |
| 54893000   | BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM | Sıcak beyaz               | 3000 K     |
| 54894700   | BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM | Nötr beyaz                | 4000 K     |
| 54895400   | BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM | Soğuk beyaz               | 5700 K     |
| 54890900   | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM | Sıcak beyaz               | 3000 K     |
| 54891600   | BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM | Nötr beyaz                | 4000 K     |
| 54892300   | BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM | Soğuk beyaz               | 5700 K     |
| 54887900   | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM   | Sıcak beyaz               | 3000 K     |
| 54888600   | BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM   | Nötr beyaz                | 4000 K     |
| 54889300   | BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM   | Soğuk beyaz               | 5700 K     |

## Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 54893000   | BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GM | 140 W        |
| 54894700   | BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM | 140 W        |
| 54895400   | BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM | 140 W        |
| 54890900   | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GM | 100 W        |
| 54891600   | BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GM | 100 W        |

| Order Code | Full Product Name                    | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| 54892300   | BRP131 LED125/CW 100W 220-240V DM GM | 100 W        |
| 54887900   | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GM   | 70 W         |
| 54888600   | BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GM   | 70 W         |
| 54889300   | BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM   | 70 W         |

