



Bande LED compact et flexible pour une lumière blanche homogène et dynamique

Vaya Free Form Tunable White

VAYA Free Form est une solution d'éclairage linéaire et flexible pour les corniches droites ou courbes, et les applications encastrées. Vaya Free Form fournit une lumière blanche uniforme et homogène sur n'importe quelle surface, quel que soit l'environnement. Vous pouvez facilement couper et connecter le luminaire Free Form intérieur, pour une illumination qui s'adapte aux formes inhabituelles et difficilement éclairables tout en éliminant les pertes. Dans les environnements extérieurs, vous pouvez couper et resceller Free Form pour conserver sa protection IP66. Free Form Blanc Dynamique inclut des canaux de LED blanc chaud, blanc neutre et blanc froid qui produisent des températures de couleur allant de 2700 K à 6000 K.

Avantages

- Doté des indices IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
- Les canaux de LED blanc chaud et blanc froid produisent des températures de couleur allant de 2700 K à 6500 K
- Les versions intérieures et extérieures peuvent toutes les deux être découpées à n'importe quelle longueur, à des intervalles de 100 mm.

Vaya Free Form Tunable White

Fonctions

- Logé dans un corps en silicone extrudé robuste. Doté des indices IP40 et IP66, Vaya Free Form est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs.
- Le corps en silicone est doté de côtés opaques et d'une lentille dépolie, fournissant un faisceau de lumière uniforme de 120° sur toute la longueur de la bande LED et ne faisant briller la lumière que là où vous la dirigez. Sa taille compacte et ses LEDs rapprochées assurent un éclairage uniforme et minimisent les ombres portées.
- Avec une tolérance chromatique de 3 SDCM (Standard Deviation Color Matching), il n'y a pratiquement aucune différence de température de couleur entre les luminaires Vaya Free Form. Si vous avez besoin de remplacer une bande LED endommagée, vos yeux ne remarqueront donc pas la différence.
- Ajustable de 2700 K à 6500 K
- Les options de montage garantissent un positionnement précis et uniforme sur pratiquement toutes les surfaces, de sorte que vos LEDs restent bien dans la position souhaitée. Le rail en aluminium est parfait pour des lignes droites et précises, tandis que les clips de fixation en polycarbonate sont idéaux pour un positionnement personnalisé dans les courbes et les angles.

Application

- éclairage intérieur et extérieur des niches et corniches

Versions



Détails sur le produit



Detail Photo

Vaya Free Form Tunable White

