



Smukła, elastyczna oprawa oświetleniowa LED o dynamicznie regulowanej barwie światła białego

Vaya Free Form Tunable White

Vaya Free Form to elastyczna liniowa oprawa oświetleniowa do stosowania w rozwiązaniach wbudowanych oraz do montażu w różnej wielkości i kształtu wnękach. Zapewnia równomierne i jednolite światło białe. Można ją łatwo przycinać i łączyć, co umożliwia prowadzenie oświetlenia w niestandardowo ukształtowanych i trudno dostępnych miejscach. W zastosowaniach zewnętrznych oprawę można przyciąć i ponownie uszczelnić, dzięki czemu zachowuje stopień ochrony IP66. Oprawa Vaya Free Form Tunable White zawiera kanały białych diod o ciepłej, neutralnej i chłodnej barwie, co pozwala na uzyskiwanie światła w temperaturze barwowej w zakresie od 2700 K do 6000 K.

Korzyści

- Stopień ochrony IP40 oraz IP66 dopuszcza zastosowanie oprawy Vaya Free Form w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym
- Kanały diod o ciepłej i chłodnej temperaturze barwowej umożliwiają uzyskanie światła o temperaturze barwowej w zakresie od 2700 K do 6500 K.
- Wersję wewnętrzną i zewnętrzną można przycinać na dowolną długość w odstępach co 100 mm (3,9 cala).

Vaya Free Form Tunable White

Cechy

- Wytrzymała obudowa z wytłaczanego silikonu. Stopień ochrony IP40 i IP66 dopuszcza zastosowanie oprawy Vaya Free Form zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Obudowa z silikonu ma matową soczewkę, zapewniając kąt rozsyłu światła wynoszący 120°, jednakowy na całej długości. Niewielkie rozmiary oprawy i małe odległości między diodami zapewniają równomierne oświetlenie, minimalizując efekt cieni.
- Dzięki tolerancji chromatyczności wynoszącej aż 3 SDCM poszczególne egzemplarze oprawy oświetleniowej Vaya Free Form nie różnią się kolorem emitowanego światła. Jeśli więc użytkownik będzie musiał kiedykolwiek wymienić uszkodzone urządzenie, różnica będzie niedostrzegalna dla oczu.
- Regulacja w zakresie od 2700 K do 6500 K
- Dostępne opcje montażu umożliwiają precyzyjne umieszczenie na praktycznie każdej powierzchni, dzięki czemu diody pozostaną w żądanej pozycji. Aluminiowy profil pozwala na tworzenie prostych, dokładnych ciągów, a uchwyty montażowe z poliwęglanu są idealne do niestandardowego pozycjonowania wzdłuż krzywizn i zagięć.

Zastosowanie

- Iluminacje
- Zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie wnękowe

Wersje



Więcej o produkcie



Detail Photo

Vaya Free Form Tunable White

