



Passgenaue Beleuchtung für hohe Räume mit hoher . Effizienz, langer Nutzlebensdauer und der Option zur Integrierung in . Beleuchtungssysteme und Softwareanwendunge n.

GentleSpace Gen3

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue.

Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene . Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3 . maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für jede . Industrieanwendung

mit hohen Decken schaffen können. Durch die Verfügbarkeit von einer verstellbaren Optik (eng- bis breitstrahlend) unterstützt die Lösung auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa . Layoutänderungen), das auch nach der . Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet . GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit . IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden . werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen „Fit & . Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der . Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3 . ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.

Vorteile

- Erstklassige Beleuchtung mit hoher Gleichmäßigkeit und reduzierter Blendung
- Robuste und zuverlässige Lösung für eine lange Nutzungsdauer.
- Hocheffiziente Lösung für attraktive Gesamtbetriebskosten (TCO)
- Flexibilität durch umfassende Möglichkeiten zur Anpassung an sich ändernde Anwendungsanforderungen
- Problemlose Integration in vorhandene und zukünftige System- und Softwareanwendungen
- Geeignet für vielfältige Anwendungsbereiche, u.a. Lebensmittelproduktion, Fertigungsbereiche mit unterschiedlichen Deckenhöhen, sowie für die Installation in Hallen

Merkmale

- Hohe Effizienz (HE) von bis zu 174 lm/W
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80
- Abnehmbarer Montagebügel, der vorab an der Decke montiert werden kann, für einfache Installation
- Konform mit Standard EN-12464-1; geringe Blendung und ein Farbwiedergabeindex von ≥ 80
- Optionale Staubabdeckung für die Anforderungen der Lebensmittelbranche
- Geeignet für Neubauten oder den direkten Ersatz von HPI 250 W, HPL 400 W oder HPI 400 W; Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 65 %
- Große Auswahl an Optiken für unterschiedliche Anwendungsanforderungen, auch optional mit verstellbarer Optik für den flexiblen Wechsel zwischen NB, MB und WB mit einfachem Verstellmechanismus
- Geeignet für Interact Industry und Philips GreenWarehouse

Anwendung

- Produktionsstätten (von Lebensmittel/Getränke bis zur Schwerindustrie)
- Lagerhallen und Logistikzentren
- Sport-, Schwimm- und Ausstellungshallen


Versions




GentleSpace Gen3 BY481 MB WH

GentleSpace Gen3 BY480 MB WH

Abmessungsskizzen



Abmessungsskizzen



Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lampenfamiliencode	-
Lichtquelle austauschbar	Ja

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	114 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C
----------------------------	----------------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart (IP)	IP65

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM
	<3
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsbedingungen

Maximaler Dimmlevel	10%
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Anzahl	
			Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC - SI BR	-	Einheit	BY480P
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC - SI BR	-	Einheit	BY480P
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC - SI BR	-	Einheit	BY480P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC - SI BR	-	Einheit	BY480P
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Einheit	BY480P
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC - SI BR	-	Einheit	BY480P
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC - WH	-	Einheit	BY481P
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC - WH	-	Einheit	BY481P
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC - WH	-	Einheit	BY481P
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Einheit	BY481P
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC - SI BP	-	Einheit	BY481P
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC - SI BP	-	Einheit	BY481P
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC - WH BR	-	Einheit	BY481P
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC - WH BR	-	Einheit	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC - SI	-	Einheit	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC - SI	-	Einheit	BY480P
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC - SI	-	Einheit	BY480P

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Anzahl	
			Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Einheit	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Einheit	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Einheit	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Einheit	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Einheit	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Einheit	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Einheit	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Einheit	BY480P
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Einheit	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Einheit	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Einheit	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Einheit	BY480P
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	-	Einheit	BY480P
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-	Einheit	BY480P
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-	Einheit	BY480P
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-	Einheit	BY480P
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-	Einheit	BY480P
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	-	Einheit	BY480P
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	Einheit	BY480P
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	Einheit	BY480P
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	Einheit	BY481P
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	Einheit	BY481P
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit	BY480X
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit	BY480X
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit	BY481X

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Anzahl		Produktfamiliencode
			Vorschaltgeräte		
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit		BY480X
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit		BY480X
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	Einheit		BY481X
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	2 Einheiten		BY481X
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Sensor SNH (R) 210	2 Einheiten		BY481X
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	Einheit		BY481P
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	Einheit		BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	Einheit		BY481P
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	Einheit		BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	Einheit		BY481P
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	Einheit		BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	Einheit		BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	Einheit		BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	Einheit		BY481P
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	Einheit		BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	Einheit		BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	Einheit		BY481P
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	Einheit		BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	Einheit		BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	Einheit		BY481P

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Anzahl	
			Vorschaltgeräte	Produktfamiliencode
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	Einheit	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-	Einheit	BY481P
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-	Einheit	BY481P
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-	Einheit	BY481P
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-	Einheit	BY481P
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	Einheit	BY480P
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	Einheit	BY480P
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	Einheit	BY480P
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	Einheit	BY480P
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Einheit	BY480P
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Einheit	BY480P
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Einheit	BY480P
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Einheit	BY480P
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Einheit	BY480P

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik		Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik
40752000	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI BR	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)	40784100	840 PSD MB GC SI BR	-	152 lm/W	13'000 lm	Hochregaloptik
40755100	BY480P LED130S/ 840 PSD MB GC SI BR	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	40797100	840 PSD HRO GC SI BR	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
40766700	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI BR	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)	40757500	840 PSD NB GC SI BR	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
40779700	BY480P LED170S/ 840 PSD	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)						

Full						Full					
Order	Product	Typ optische	Nennlichtausbeute			Order	Product	Typ optische	Nennlichtausbeute		
Code	Name	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	Optik	Code	Name	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	Optik
40771100	MB GC					40739100	BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Hochregaloptik
	WH						LED170S/				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend		840 PSD				
	LED250S/				(MB)		HRO GC				
40777300	840 PSD					40742100	SI				
	MB PC						BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Hochregaloptik
	WH						LED130S/				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend		840 PSD				
40800800	LED250S/				(WB)	40745200	HRO GC				
	840 PSD						SI				
	WB GC						BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend
	WH						LED170S/				(MB)
01097000	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Hochregaloptik	40762900	840 PSD				
	LED250S/						MB GC SI				
	840 PSD						BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend
	HRO GC						LED130S/				(WB)
97468800	WH					40773500	840 PSD				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend		WB PC SI				
	LED250S/				(WB)		BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefstrahlend
	840 PSD						LED170S/				(NB)
40781000	WB GC SI					40774200	840 PSD				
	BP						NB GC SI				
	BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend		BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend
	LED350S/				(WB)		LED170S/				(WB)
40788900	840 PSD					40783400	840 PSD				
	WB GC SI						WB PC SI				
	BP						BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefstrahlend
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend		LED130S/				(NB)
40733900	LED250S/				(MB)	40785800	840 PSD				
	840 PSD						NB PC SI				
	MB GC						BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefstrahlend
	WH BR						LED130S/				(NB)
40736000	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend	40787200	840 PSD				
	LED250S/				(WB)		NB GC SI				
	840 PSD						BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Hochregaloptik
	WB GC						LED130S/				
40738400	WH BR					40789600	840 PSD				
	BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend		MB PC SI				
	LED130S/				(WB)		BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend
	840 PSD						LED170S/				(MB)
40739100	WB GC SI					40791900	840 PSD				
	BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend		MB PC SI				
	LED170S/				(WB)		BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend
	840 PSD						LED130S/				(MB)
40739100	WB GC SI					40796400	840 PSD				
	BY480P	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend		MB PC SI				
	LED130S/				(MB)		BY480P	-	150 lm/W	17'000 lm	Hochregaloptik
	840 PSD						LED170S/				
40739100	MB GC SI						840 PSD				

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik		Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik
	HRO PC SI						NBA GC SI				
01096300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC SI BP	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)	98109900	BY480X LED130S/ 840 SIA WB GC SI H4	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
97572200	BY480P LED170S/ 840 PSD HE MB GC SI	-	173 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	98114300	BY480X LED170S/ 840 SIA WB GC SI H4	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
97573900	BY480P LED170S/ 840 PSD HE WB GC SI	-	173 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)	98115000	BY481X LED250S/ 840 SIA WB GC SI H4	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
97574600	BY480P LED130S/ 840 PSD HE MB GC SI	-	173 lm/W	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	98121100	BY480X LED130S/ 840 SIA HE WB GC SI H4	-	173 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)
97575300	BY480P LED130S/ 840 PSD HE WB GC SI	-	173 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)	98122800	BY480X LED170S/ 840 SIA HE WB GC SI H4	-	173 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
97467100	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC SI BP	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)	98123500	BY481X LED250S/ 840 SIA HE WB GC SI H4	-	173 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)
41463400	BY480P LED130S/ 840 PSD NBA GC SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	154 lm/W	13'000 lm	Engstrahlend, justierbar	98341300	BY481X LED350S/ 840 SIA WB GC SI H4	-	148 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend (WB)
41464100	BY480P LED170S/ 840 PSD NBA GC SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	141 lm/W	17'000 lm	Engstrahlend, justierbar	01283700	BY481X LED350S/ 840 SIA HE WB GC SI H4	-	164 lm/W	32'500 lm	Breitstrahlend (WB)
41465800	BY481P LED250S/ 840 PSD NBA GC SI	Acrylglaswanne/- abdeckung	154 lm/W	25'000 lm	Engstrahlend, justierbar	40750600	BY481P LED250S/ 840 PSD MB GC SI BR	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
41466500	BY481P LED350S/ 840 PSD	Acrylglaswanne/- abdeckung	150 lm/W	35'000 lm	Engstrahlend, justierbar	40758200	BY481P LED250S/ 840 PSD	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)

Full						Full					
Order	Product	Typ optische	Nennlichtausbeute			Order	Product	Typ optische	Nennlichtausbeute		
Code	Name	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	Optik	Code	Name	Abdeckung	(nom.)	Lichtstrom	Optik
40778000	WB GC SI					40763600	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Hochregaloptik
	BR						LED250S/				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefstrahlend		840 PSD				
	LED250S/				(NB)		HRO GC				
40786500	840 PSD					40767400	SI				
	NB GC SI						BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Hochregaloptik
	BR						LED350S/				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Hochregaloptik		840 PSD				
40790200	LED250S/					40768100	HRO GC				
	840 PSD						SI				
	HRO GC						BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Tiefstrahlend
	SI BR				(NB)		LED350S/				
40801500	BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend	40769800	840 PSD				
	LED350S/				(MB)		NB GC SI				
	840 PSD						BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Hochregaloptik
	MB GC SI						LED250S/				
40730800	BR					40793300	840 PSD				
	BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend		HRO PC				
	LED350S/				(WB)		SI				
	840 PSD						BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend
40731500	WB GC SI					40795700	LED350S/				(WB)
	BR						840 PSD				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend		WB PC SI				
	LED250S/				(WB)		BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefstrahlend
40732200	840 PSD					40798800	LED250S/				(NB)
	WB GC SI						840 PSD				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend		NB PC SI				
	LED250S/				(MB)		BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend
40734600	840 PSD					40799500	LED350S/				(MB)
	MB GC SI						840 PSD				
	BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend		MB PC SI				
	LED350S/				(MB)		BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Hochregaloptik
40741400	840 PSD					97568500	LED350S/				
	MB GC SI						840 PSD				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefstrahlend		HRO PC				
	LED250S/				(NB)		SI				
40743800	840 PSD					97569200	BY481P	-	169 lm/W	35'000 lm	Tiefbreitstrahlend
	NB GC SI						LED350S/				(MB)
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend		840 PSD				
	LED250S/				(WB)		HE MB				
40744500	840 PSD					97570800	GC SI				
	WB PC SI						BY481P	-	169 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend
	BY481P	-	148 lm/W	35'000 lm	Breitstrahlend		LED350S/				(WB)
	LED350S/				(WB)		840 PSD				
40744500	840 PSD					97570800	HE WB				
	WB GC SI						GC SI				
	BY481P	-	160 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend		BY481P	-	173 lm/W	25'000 lm	Tiefbreitstrahlend
	LED250S/				(MB)		LED250S/				(MB)
40744500	840 PSD					97570800	840 PSD				
	MB PC SI										

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik		Product Name	Typ optische Abdeckung	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Optik
	HE MB GC SI						MB GC WH				
97571500	BY481P LED250S/ 840 PSD HE WB GC SI	-	173 lm/W	25'000 lm	Breitstrahlend (WB)	40780300	BY480P LED170S/ 840 PSD HRO GC WH	-	150 lm/W	17'000 lm	Hochregaloptik
40760500	BY480P LED130S/ 840 PSD WB GC WH	-	152 lm/W	13'000 lm	Breitstrahlend (WB)	40782700	BY480P LED170S/ 840 PSD NB GC WH	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefstrahlend (NB)
40772800	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	40802200	BY480P LED170S/ 840 PSD WB PC WH	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)
40775900	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)	40740700	BY480P LED170S/ 840 PSD MB GC WH BR	-	150 lm/W	17'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)
40776600	BY480P LED130S/ 840 PSD	-	152 lm/W	13'000 lm	Tiefbreitstrahlend (MB)	40764300	BY480P LED170S/ 840 PSD WB GC WH BR	-	150 lm/W	17'000 lm	Breitstrahlend (WB)

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0.12	0.07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0.12	0.07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0.12	0.07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0.12	0.07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0.12	0.07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0.12	0.07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0.12	0.07

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0.12	0.07
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0.12	0.07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0.12	0.07
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	0.12	0.07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	0.22	0.01
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0.12	0.07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0.12	0.07

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0.12	0.07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0.12	0.07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0.12	0.07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0.12	0.07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0.12	0.07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0.12	0.07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0.12	0.07
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0.12	0.07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0.12	0.07
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0.12	0.07
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0.12	0.07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0.12	0.07
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0.12	0.07
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0.12	0.07
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0.12	0.07
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	0.12	0.07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	0.12	0.07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	0.12	0.07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	0.12	0.07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	0.12	0.07
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	0.12	0.07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	-
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	-
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	-
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	1	0.4
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	1	0.4
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	1	0.4
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	1	0.4
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	1	0.4
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	1	0.4
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	1	0.4
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	1	0.4
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0.12	0.07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0.12	0.07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0.12	0.07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0.12	0.07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0.22	0.01
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0.22	0.01
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0.12	0.07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0.12	0.07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0.22	0.01
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0.12	0.07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0.12	0.07
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0.22	0.01
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0.12	0.07
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0.12	0.07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0.22	0.01

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0.22	0.01
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0.12	0.07
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0.22	0.01
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0.12	0.07
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0.22	0.01
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0.22	0.01
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	0.22	0.01
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	0.22	0.01
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	0.12	0.07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	0.12	0.07

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0.12	0.07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0.12	0.07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0.12	0.07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0.12	0.07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0.12	0.07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0.12	0.07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0.12	0.07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0.12	0.07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0.12	0.07

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	156 W
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	235 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	113 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	75 W
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	85 W
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	85 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	113 W
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	156 W
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	235 W
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	85 W
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	113 W
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	156 W
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	75 W
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	98 W
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	144 W
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	235 W
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	198 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	144 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Silber
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Silber
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Silber
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Silber
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Silber
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Silber
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Weiß
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Weiß
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Weiß
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Weiß
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	Silber
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	Silber
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Weiß
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Weiß
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Silber
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Silber
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Silber
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Silber
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Silber
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Silber
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Silber
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Silber
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Silber
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Silber
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Silber
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Silber
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Silber
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Silber
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Silber
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	Silber
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Silber
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Silber
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Silber
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	Silber
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Silber RAL 9006
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	Silber
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	Silber
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	Silber
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silber
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silber
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silber
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	Silber
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	Silber
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Silber
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Silber
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Silber
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Silber
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Silber
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Silber
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Silber
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Silber
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Silber
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Silber
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Silber
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Silber
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Silber
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Silber
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Silber
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Silber
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Silber
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Silber
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Silber
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Silber
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Silber
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Silber
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Silber
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Weiß
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Weiß
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Weiß
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Weiß
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Weiß
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Weiß
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Weiß
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Weiß
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Weiß

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
01097000	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
97468800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
01096300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97467100	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BP	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
98109900	BY480X LED130S/840 SIA WB GC SI H4	IK02
98114300	BY480X LED170S/840 SIA WB GC SI H4	IK02
98115000	BY481X LED250S/840 SIA WB GC SI H4	IK02
98121100	BY480X LED130S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
98122800	BY480X LED170S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
98123500	BY481X LED250S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
98341300	BY481X LED350S/840 SIA WB GC SI H4	IK02
01283700	BY481X LED350S/840 SIA HE WB GC SI H4	IK02
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07

