



GentleSpace gen3: säädettävä korkeiden tilojen valaistusratkaisu, joka on tehokas ja yhdistettävissä valaistusjärjestelmiin sekä ohjelmistoihin.

GentleSpace Gen3

Kolmannen sukupolven GentleSpace on korkeiden tilojen valaisin. Se edustaa uusia innovaatioitamme, joiden ansiosta voimme tarjota edullisia korkeiden tilojen valaistusratkaisuja teollisuuskäyttöön ja muiden korkeiden tilojen valaisuun. GentleSpace gen3 tarjoaa monipuoliset optiikka- ja valokeilakulmavaihtoehdot (hyvin kapeasta leveään), monipuoliset asennusmahdollisuudet, kansi- ja kupumateriaalit sekä luumenpaketit. Tämän ansiosta GentleSpace gen3:n avulla voit luoda helposti räätälöityjä valaistusratkaisuja miltei mihin tahansa korkeaan tilaan tai teollisuuskäyttöön. Se tukee myös käyttökohteiden muutoksia (muun muassa tilajärjestelyt), sillä sen joustavaa optista järjestelmää voi säätää helposti myös asennuksen jälkeen. Lisäksi GentleSpace gen3 tarjoaa myös monipuolisen yhteensopivuuden esimerkiksi IoT-ratkaisuihin ja ohjelmistoihin (esim. Interact Industry). Jos etsit luotettavaa, ylläpidoltaan vaivatonta ja helposti asennettavaa ratkaisua tai ratkaisua, jota voit säätää ja hallita asennuksen jälkeen, GentleSpace gen3 sopii tarpeisiisi erinomaisesti.

GentleSpace Gen3

Hyödyt

- Laadukas näkyvyys, erinomainen yhdenmukaisuus ja vähäinen häikäisy
- Kestävä ja luotettava ratkaisu takaa pitkän käyttöiän
- Erittäin tehokas ratkaisu, joka tarjoaa houkuttelevat kokonaiskustannukset
- Säädettyvyytensä ansiosta joustava ratkaisu soveltuu moniin käyttökohteisiin
- Yhdistettävissä nykyisiin ja tuleviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin
- Soveltuu moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, teollisuuteen ja korkeiden salien sekä hallien valaisuun

Ominaisuudet

- Suuri tehokkuus: jopa 155 lm/W
- Pitkä käyttöikä: L80 (100 000 tuntia)
- Irrotettava asennusyksikkö takaa helpon asennuksen
- Täysin EN-12464-1-vaatimusten mukainen; vähän häikäisevä ja värinointoindeksi ≥ 80
- Lisävarusteena on saatavilla pölysuoja elintarviketeollisuuden vaatimuksiin
- Soveltuu uudisrakennuksiin sekä HPI 250 W-, HPL 400 W- ja HPI 400 W - lamppujen korvaamiseen (pienentää energiankulutusta jopa 65 %)
- Monipuolinen optiikka takaa soveltuvuuden moniin käyttökohteisiin. Lisävarusteena on saatavilla myös säädettävän optiikan tarjoava versio, jolla voit vaihtaa NB:n WB:ksi helpolla säätömekanismilla.
- Interact Industry- ja Philips GreenWarehouse-yhteensopiva

Käyttökohteet

- Ruoantuotanto ja elintarviketehtaat
- Varastot ja logistiikkakeskukset
- Urheiluhallit, uimahallit ja messuhallit

Versions



Versions



Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +45 °C
Suurin himmennystaso	10%

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65
-----------	------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
------------	-----------

Yleistä tietoa

Valonlähteen valokeilan kulma	114 °
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Valovuotoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	50000 h
-----------------------------	---------

Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Ei
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Ei
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Ei
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Ei
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Ei
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Ei
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Ei
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Ei
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Ei
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Ei
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Ei
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Ei
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Ei
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Ei
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Ei
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Ei
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Ei
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Ei
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Ei
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Ei
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Ei
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Ei
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Ei
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Ei
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Ei
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Ei
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Ei
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Ei
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Ei
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Ei
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Ei
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Ei
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Ei
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Ei
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Ei
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Ei
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Ei
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Ei
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Ei
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Ei
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Ei
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Ei
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Ei
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Ei
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Ei
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Ei
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Ei
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Ei
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Ei
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Ei
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Ei
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Ei
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Ei
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Ei
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Ei
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Ei
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Ei
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Ei
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Ei
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Ei
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Ei
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Ei
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Ei
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Ei
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi	Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07	40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07	40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07	40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07	40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Mek. iskun suojauskoodi
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	IK08

Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
			tyyppi			
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	-	WB
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	-	MB
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	-	MB
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	-	NB

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
			tyyppi			
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	-	WB
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	-	WB
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	-	MB
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	-	HRO

Order Code	Full Product Name	Optisen kuvun/			Optiikan tyyppi
		Kanta	linssin tyyppi	Lamppuperheen koodi	
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	-	-	NB
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	MB
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	-	-	NB
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-	MB
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-	WB

Order Code	Full Product Name	Optisen kuvun/			Optiikan tyyppi
		Kanta	linssin tyyppi	Lamppuperheen koodi	
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-	MB
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-	WB
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-	NB
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-	NB
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-	NB
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-	HRO
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	-	MB
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	-	WB
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-	WB
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-	MB
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	-	-	-	WB
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	-	-	-	MB
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
			tyyppi			
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-		HRO
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	-	-	-		NB
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-		NB
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	-	-		MB
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-		HRO
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	-	-		WB
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	-	-		MB
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-		HRO

Order Code	Full Product Name	Kanta	Optisen kuvun/linssin		Lamppuperheen koodi	Optiikan tyyppi
			tyyppi			
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	-	-		NB
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	-	-		WB
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	-		WB
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	-		WB
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-		WB
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-		WB
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-		WB
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-		WB
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-		WB
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-		WB
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-		WB
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-		WB

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	UL-merkintä
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	BY481P	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	BY480P	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	UL-merkintä
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	BY480P	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	UL-merkintä
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	BY481P	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	BY481P	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	BY480P	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	BY480P	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen	
		koodi	UL-merkintä
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	BY480P	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	BY481P	-
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	BY480P	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	BY480P	-
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	BY481P	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Ei
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Ei
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Ei
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	Ei
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Ei
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Ei
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Ei
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	Ei

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	235 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	235 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W

Order Code	Full Product Name	LED-valaisimen		
		tehokkuus alussa	Valovirta alussa	Ottoteho alussa
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	155 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	151 lm/W	35000 lm	235 W
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	151 lm/W	35000 lm	235 W
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	155 lm/W	13000 lm	84 W
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri	Halkaisija
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Hopea	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Hopea	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Hopea	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Hopea	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Hopea	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Hopea	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Hopea	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Hopea	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Hopea	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Hopea	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Hopea	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Hopea	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Hopea	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Hopea	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Hopea	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Hopea	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Hopea	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Hopea	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Hopea	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Hopea	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Hopea	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Hopea	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Hopea	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Hopea	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Hopea	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Hopea	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Hopea	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Hopea	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Hopea	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Hopea	-

Order Code	Full Product Name	Väri	Halkaisija
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Hopea	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Hopea	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Valkoinen	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Valkoinen	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Hopea	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Hopea	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Hopea	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Hopea	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Hopea	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen	-

Order Code	Full Product Name	Väri	Halkaisija
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Valkoinen	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Valkoinen	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Valkoinen	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Valkoinen	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Valkoinen	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Valkoinen	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Valkoinen	-

Order Code	Full Product Name	Väri	Halkaisija
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Valkoinen	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Valkoinen	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Hopea	-
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Hopea	-
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Hopea	-
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Hopea	-
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Hopea	-
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Hopea	-
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Hopea	-
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Hopea	-

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	70000 h
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	100000 h
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	100000 h
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	100000 h
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	100000 h
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	100000 h
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	100000 h
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	100000 h
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	100000 h
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	100000 h
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	100000 h
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	100000 h
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h

Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	100000 h
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	100000 h
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	100000 h
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	100000 h
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	100000 h
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	100000 h
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	100000 h
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	100000 h
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	100000 h
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	100000 h
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	100000 h
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	100000 h
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	100000 h
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	100000 h
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	100000 h
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	100000 h
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	70000 h
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	70000 h

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50	Order Code	Full Product Name	Käyttöiän mediaani – L80B50
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	70000 h	41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	70000 h
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	70000 h	41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	70000 h
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	70000 h	41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	70000 h

