



Philips GentleSpace – Haute efficacité, excellente qualité de lumière et options de connectivité. Désormais, chaque application à grande hauteur a sa solution.

GentleSpace Gen3

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d'exigences liées à l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l'installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d'une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes

reposant sur l'Internet des objets et à des applications logicielles telles qu'Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l'application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d'une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d'une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l'installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

Avantages

- Sécurité, productivité et confort d'application accrus, grâce à une visibilité de haute qualité associée à une grande uniformité et à un éblouissement réduit
- Solution robuste et fiable pour une longue durée de vie
- Solution hautement efficace, avec une consommation d'énergie réduite (jusqu'à 65 % de moins que les solutions conventionnelles de type HPI). Offre un coût total de possession attractif.
- Fonctionne dans les systèmes d'éclairage intelligents (Interact Ready)
- Design facilitant l'entretien et accès aisé aux informations sur les pièces de rechange, pour un cycle de vie prolongé du produit.


Fonctions

- Efficacité pouvant atteindre 174 lm/W
- Longue durée de vie jusqu'à L90 à 100 000 heures
- Grande variété d'optiques (WB/MB/NB/XNB/HRO), y compris l'option de variante d'optique réglable (NBA) offrant la flexibilité de passer de la version NB à la version WB au moyen d'un simple mécanisme d'ajustement
- Options spéciales pour répondre à de nombreuses applications : version XT jusqu'à 70 °C, classe de sécurité I ou II avec protection ATEX 2/22 (BY482P, BY483P), version avec protection piscine (SWP) et option à l'épreuve des balles certifiée VDE (BP)
- Système de montage amovible pour une installation facile et connecteur prémonté IP65
- Protection contre la poussière en option afin de satisfaire aux exigences de l'industrie alimentaire
- Accès à l'application Signify Service tag avec service, informations de maintenance

Application

- Sites de fabrication (de l'agroalimentaire à l'industrie lourde)
- Centres logistiques et entrepôts
- Salles de sport, piscines et halls d'exposition

Schéma dimensionnel



Informations générales

Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	-
Source lumineuse remplaçable	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	114 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Approbation et application

Indice de protection	IP65
----------------------	------

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	10%
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	-	Température 850 °C, durée 30 s	BY481P
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Zone 2 et 22	Température 650 °C, durée 30 s	BY483P
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Zone 2 et 22	Température 650 °C, durée 30 s	BY482P
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC - SI BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI - BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC - SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC - SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC - SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI -	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC - SI	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY481P
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC - WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC - WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC - WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC - WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P

Order Code	Full Product Name	Classe du risque explosif	Essai au fil incandescent	Code famille de produits
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	Température 650 °C, durée 30 s	BY480P

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau intensif
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optique grande hauteur
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	145 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	6500 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau intensif
8718699971137	BY481P LED350S/840	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
	PSD WB GC II SI BR XT				
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau intensif
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau intensif
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau intensif
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau semi- intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optique grande hauteur
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	6500 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	6500 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau intensif
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau intensif
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau extensif
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau intensif
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau extensif
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	160 lm/W	25.000 lm	Faisceau intensif
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Faisceau semi- intensif
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	148 lm/W	35.000 lm	Optique grande hauteur
8718699407605	BY480P LED130S/840	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau extensif

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	PSD WB GC WH				
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	152 lm/W	13.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Optique grande hauteur

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau intensif
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau semi-intensif
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	150 lm/W	17.000 lm	Faisceau extensif

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	0,12	0,07
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0,22	0,01
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD- CLO WB GC SI	0,12	0,07
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	0,22	0,01
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	0,04	0,07
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED- CLO WB GC SI	0,04	0,07
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	0,22	0,01

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
87186999711090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,12	0,07
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	0,22	0,01
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	0,12	0,07
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	0,12	0,07
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	0,22	0,01
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	0,22	0,01
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,12	0,07
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,12	0,07
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	0,22	0,01
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	0,12	0,07
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	0,12	0,07
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	0,22	0,01
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	0,12	0,07
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,12	0,07
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	0,22	0,01
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	0,22	0,01
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	0,12	0,07
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	0,22	0,01
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	0,12	0,07
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	0,22	0,01
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	0,22	0,01
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	0,12	0,07
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	0,12	0,07
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	0,12	0,07
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	0,12	0,07

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	0,12	0,07
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	0,12	0,07

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	113 W
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	85 W
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	85 W
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	113 W
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	85 W
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	113 W
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	85 W
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	85 W
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	113 W
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	156 W
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	156 W
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	156 W
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	156 W
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	156 W
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	240 W
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	156 W
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	156 W
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	235 W
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	156 W
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	156 W
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	156 W
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	156 W
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	235 W
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	156 W
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	156 W
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	235 W
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	235 W
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	235 W
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	85 W
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	85 W
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	113 W
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	85 W
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	113 W
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	85 W
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	113 W
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	113 W
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	85 W
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	85 W
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	85 W
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	113 W
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	85 W
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	113 W
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	113 W
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	85 W
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	113 W
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	85 W
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	113 W
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	156 W
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	156 W
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	156 W
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	156 W
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	235 W
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	235 W
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	156 W
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	156 W
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	235 W
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	156 W
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	156 W
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	235 W
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	156 W
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	156 W
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	235 W
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	235 W
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	156 W
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	235 W
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	156 W
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	235 W
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	235 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	85 W
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	113 W
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	113 W
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	85 W
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	113 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 à +70 °C
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 à +70 °C
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 à +60 °C
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-30 à +45 °C
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-30 à +45 °C
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-30 à +45 °C
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-30 à +45 °C
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	0 à +25 °C
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	-40 à +70 °C
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	-30 à +60 °C
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-30 à +45 °C
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	-30 à +45 °C
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	-30 à +45 °C
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-40 à +70 °C
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-40 à +70 °C
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-30 à +60 °C
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-30 à +60 °C
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-30 à +60 °C
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	113 W
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	113 W
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	113 W
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	113 W

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-30 à +45 °C
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-30 à +45 °C
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-30 à +45 °C
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-30 à +45 °C
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	-40 à +70 °C
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	-30 à +60 °C
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-30 à +45 °C
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-30 à +45 °C
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-30 à +45 °C
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-30 à +45 °C
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-30 à +45 °C
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-30 à +45 °C
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-30 à +45 °C
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-30 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-30 à +45 °C
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-30 à +45 °C
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-30 à +45 °C
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-30 à +45 °C
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-30 à +45 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Argent
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Argent
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Argent
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Argent
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Argent
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Argent
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argent
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argent
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argent
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Blanc
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Blanc
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Blanc
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Blanc
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Argent
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Argent
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Argent
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argent
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Argent
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Argent
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Argent
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Argent
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Blanc
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Blanc
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Argent
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argent
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argent
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argent
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Argent
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argent
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Argent
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argent
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Argent
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Argent
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Argent
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Argent
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Argent
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Argent
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Argent
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Argent
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Argent

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-30 à +45 °C
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	-30 à +45 °C
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-30 à +45 °C

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Argent
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Argent
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Argent
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Argent
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Argent
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Argent
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argent
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Argent
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Argent
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Argent
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Argent
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Argent
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Argent
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Argent
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Argent
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argent
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Argent
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Argent
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Argent
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Argent
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Argent
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Argent
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Argent
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Argent
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Argent
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Argent
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Argent
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Argent
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Argent
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Argent
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Blanc
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Blanc
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Blanc
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Blanc
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Blanc
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Blanc
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Blanc
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Blanc
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Blanc

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques
8718699407520	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407551	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407667	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407797	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407841	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407971	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699971069	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971076	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971083	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699407575	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407711	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Classe de sécurité I	IK08
8718699407773	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699408008	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699408305	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699408329	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Classe de sécurité I	IK07
8718699408923	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514010918	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514010949	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de sécurité I	IK07
8719514010956	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de sécurité I	IK07
8719514011021	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514011038	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407810	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407889	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699411527	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Classe de sécurité I	IK08

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques
8718699971090	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971106	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971113	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971120	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699971137	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe de sécurité II	IK07
8718699407339	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407360	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407384	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407391	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407421	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407452	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407629	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407735	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407742	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407834	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407858	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407872	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407896	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407919	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407964	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699408282	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514010895	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514010901	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8719514010925	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de sécurité I	IK07

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques
8719514010932	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Classe de sécurité I	IK07
8718699407506	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407582	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407780	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407865	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407902	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699408015	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407308	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407315	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407322	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407346	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407414	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407438	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407445	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407636	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407674	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Classe de sécurité I	IK07

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Protection contre les chocs mécaniques
8718699407681	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Classe de sécurité I	IK07
8718699407698	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407933	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407957	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407988	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407995	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Classe de sécurité I	IK08
8718699407605	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407728	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407759	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407766	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407803	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699407827	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Classe de sécurité I	IK07
8718699408022	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Classe de sécurité I	IK08
8718699407407	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Classe de sécurité I	IK07
8718699407643	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Classe de sécurité I	IK07

