



# Energiaa säästävien LED PLS - putkivalaistuksen uusi sukupolvi

## CorePro LED PLS

Philips CorePro LED PLS integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslamppuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

### Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pienennä ylläpitokustannuksia, sillä käyttöikä on 2–3 kertaa pidempi kuin perinteisillä lampuilla
- Helpoin ja nopein tapa olemassa olevien valaisinasennusten päivittämiseen LED-tekniikkaan; täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

### Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas
- Helppo asennus
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei elohopeaa

### Käyttökohteet


- Matkailu-, palvelu-, myymälä-, toimisto-, teollisuus- ja kotisovelluksiin

# CorePro LED PLS

## Versions



## Mittapiirros



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

# CorePro LED PLS

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiankulutus kWh/1000 h	7 kWh
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Jännite (nim.)	220–240 V
Teho (nimellinen) (nim.)	5 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

## Yleistä tietoa

Kanta	G23
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Nimellinen käyttöikä (h)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X

## Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	120 °
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Nimelliskeilakulma	120 °

## Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	83 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C

## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värikoodi	Vastaava		Valovirta
			väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	(nimellinen) (nim.)
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	830	3000 K	520 lm	520 lm
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	840	4000 K	550 lm	550 lm

