



Nová generácia energeticky úsporných LED svetelných zdrojov typu PLS

CorePro LED PLS

Svetelný zdroj Philips CorePro LED PLS prináša LED technológiu v tvare konvenčnej žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na modernizáciu svetelných zdrojov v aplikáciách všeobecného osvetlenia. Splňa základné požiadavky na kvalitu osvetlenia, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dvojnásobnej až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s konvenčnou technológiou
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich zdrojov za LED technológiu. Úplne bezpečný produkt a bezproblémová inštalácia.

Vlastnosti


- Vysoká energetická účinnosť
- Jednoduchá inštalácia
- Tradičný tvar, ktorý sa hodí do existujúcich svietidiel
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Použitie v odvetví HoReCa, obchodoch, kanceláriách, priemyselných prevádzkach a domácnostiach

CorePro LED PLS

Rozmerový obrázok



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Všeobecné informácie

Pätica	G23
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	30 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	82
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spotreba	5 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 °C až 45 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	83 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	PL-S
---------------	------

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
------------------------------	-------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti		Kód farby	Svetelný tok
		(men.)			
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000 K		830	520 lm
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000 K		840	550 lm

CorePro LED PLS

