



Den nya generationens energisnåla LED PLS-lysrörsbelysning

CorePro LED PLS

Philips CorePro LED PLS integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning – den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig.

Fördelar

- Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader
- Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre än hos konventionella ljuskällor
- Snabbaste och enklaste lösningen för att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknologi – en säker produkt och installationsprocess

Funktioner

- Mycket energieffektiv
- Enkel installation
- Konventionell formfaktor som passar i befintliga armaturer
- Inget kvicksilver

Användning

- Hotell och restaurang, butik, kontor, industri och hem


CorePro LED PLS

Versions



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23
830 12D ND

Måttskiss



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

CorePro LED PLS

Allmän information

Socket	G23
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	30 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	120 °
Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Tändningstid (nom)	0,5 s

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	83 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampform	PL-S
----------	------

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
---------------------------------	-------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgkod	Ljusflöde
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000 K	830	520 lm
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000 K	840	550 lm

