



Formato compatto, vivida luce bianca

Capsule a bassa tensione 3.000 h

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni. Vetro con filtro UV e riempimento a bassa pressione consentono l'utilizzo senza vetro di copertura. La capsula alogena compatta offre vivida luce bianca per una lunga durata.

Vantaggi

- Ricambio perfetto degli apparecchi d'illuminazione alogena
- Brillante luce alogena per creare l'atmosfera giusta
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Formato compatto, semplice da integrare nell'apparecchio
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

Applicazione


- Illuminazione generale in negozi, ristoranti, hotel, gallerie, esposizioni e musei
- Ideale per l'uso in apparecchi decorativi di piccole dimensioni

Capsule a bassa tensione 3.000 h

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

