



Halogenlampor för ugnsbelysning

LV halogenugnslampor

Halogenlampor är utmärkta ersättningslampor för många olika slags ugnar. De är mycket värmetåliga och passar utmärkt i ugn.

Fördelar

- Även lämplig för ugnar med pyrolusfunktion (tillåten omgivningstemperatur upp till 450 °C, lamporna ska vara avstängda under självrengöringen)
- Får endast användas i skärmade ugnarmaturer

Funktioner

- Värmebeständig upp till 300 °C
- Kompakt storlek, som passar ugnarmaturen
- 2 000 timmars livslängd
- Tänder ögonblickligen
- 50 000 driftcykler

Användning


- Ugnsbelysning

LV halogenugnslampor

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Caps OV 20W G4 12V 1CT/50	10 mm	22,2 mm	33 mm

