



# Het thuisgevoel uitgebreid naar de straat

## TownTune Central opschuifmontage DR

Als armaturenfamilie die is voorbereid op de toekomst, voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten, biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

## TownTune Central opschuifmontage DR

### Voordelen

- De Philips TownTune levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het stadsmeubilair.
- Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen
- Gemakkelijk te onderhouden dankzij de Philips Servicetag en klaar om gecombineerd te worden met lichtregelsystemen en softwaretoepassingen doordat ze voorzien zijn van de Philips SR (System Ready) aansluitbus

### Kenmerken

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constance LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig)
- Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85
- Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66)

### Toepassing

- Stads- en woonwijken
- Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
- Stadscentra en pleinen
- Parkeerplaatsen

### Versions



# TownTune Central opschuifmontage DR

## Accessoires

Ordercode 49032400

Ordercode 49033100



### Toepassingsomstandigheden

Maximum dim level 10%

### Goedkeuring en Toepassing

**Mech. impact protection code** IK10  
**Surge Protection (Common/Differential)** Philips standard surge protection level kV

### Regelsystemen en Dimmers

**Dimbaar** Ja

### Algemene informatie

**CE-markering** CE-markering  
**Optical cover/lens type** Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig  
**Driver/VSA meegeleverd** Ja  
**ENEC-markering** ENEC-markering  
**Brandbaarheidsmarkering** Voor montage op normaal brandbare oppervlakken  
**Light source replaceable** Ja  
**Number of gear units** 1 unit  
**Product Family Code** BDP261

### Eisen aan armatuurontwerp

**Standaard kantelhoek opschuifmontage** -  
**Standaard kantelhoek opzetmontage** 0°  
**Upward light output ratio** 0

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

**Kleur** Dark grey

### Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	Light source color	Lamp family code	Optiektype
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 neutraalwit	LED50	Lichtverdeling symmetrisch 50
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	77° - 11° x 156°	830 warmwit	LED69	Lichtverdeling middelbreed 10

## TownTune Central opschuifmontage DR

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave- index (CRI)	Initial luminous flux
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	>70	3266 lm
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II	3000 K	>80	4650 lm

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave- index (CRI)	Initial luminous flux
	DM10 CLO SRTB 62P			

