



Philips TownTune Central Post Top – aj na ulici ako doma

TownTune Central Post-Top DTD

TownTune je rad svetidiel, ktoré možno použiť v existujúcich, ako aj v novo vznikajúcich mestských priestoroch. Ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, zhladiska výkonu, svetelnej kvality a konektivity. Rad Philips TownTune tvoria tri prvky. Každý z týchto prvkov možno prispôsobiť vďaka výberu rôznych tvarov telesa a voliteľného dekoratívneho krúžka dodávaného v dvoch farbách. Pomocou týchto možností si vytvoríte osobitný svetelný podpis a dosiahnete špecifickú identitu jednotlivých štvrtí a miest. Rad svetidiel je tiež vybavený servisným štítkom Philips založeným na QR kóde, ktorá pomáha pri montáži a údržbe a umožňuje vytvorenie digitálnej knižnice osvetľovacích zariadení a náhradných súčastí. Rad TownTune využíva optimalizovanú osvetľovaciu platformu Philips Ledgine, ktorá je zárukou, že ulice budú vždy správne osvetlené v správnom smere. Vďaka vlastnosti SR (System Ready) je rad TownTune pripravený na budúce zmeny a spáročovanie so samostatným a pokročilým softvérovými aplikáciami v oblasti riadenia a osvetľovania, ako je napríklad Interact City.

Výhody

- Poskytuje vizuálny komfort a príjemné osvetlenie v mestských priestoroch vďaka špeciálne navrhutej optike
- Jednoduchý a čistý dizajn umožňuje integráciu osvetlenia do rôznych mestských prostredí a prispôsobenie s využitím širokého radu príslušenstva. Mestá si tak môžu vytvoriť vlastný svetelný podpis, ktorý sa môže stať časťou mestského vybavenia aj v ktorúkoľvek dennú dobu
- Má široké použitie a ponúka skvelý výkon vďaka najmodernejšej platforme Ledgine LED, zároveň sprístupňuje rôzne možnosti vyžarovania svetla
- Jednoduchý servis vďaka servisnému štítku Philips a pripravenosť na spáročovanie s riadiacimi systémami osvetlenia a softvérovými aplikáciami prostredníctvom objímky Philips SR (System Ready)

TownTune Central Post-Top DTD

Vlastnosti

- Optimalizované celkové náklady na vlastníctvo a možnosť udržiavaného svetelného toku (CLO)
- Výnimočná kvalita svetla vďaka optimalizovanej platforme Philips Ledgine, možnosť ďalšej optimalizácie v nástroji L-Tune
- Výber z rôznych tvarov telesa (kužel, klenba), voľba dekoratívneho krúžka a farby (číra a zlatá)
- Pripravené na spárovanie so samostatnými riadiacimi systémami osvetlenia, ako sú LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch a pokročilé systémové a softvérové použitie, ako je napríklad Interact City
- Široká ponuka svetelných tokov od 1 200 až do 10 000 lúmenov
- Výber teploty chromatickosti: 3 000 K (teplá biela) alebo 4 000 K (neutrálna biela)
- Dlhá životnosť 100 000 hodín pri minimálne L85
- Prístup k predradníku cez kryt predradníka na vrchole svietidla
- Vhodné na novú montáž a výmenu
- Odolné proti vandalizmu (IK10), vysoká ochrana pred priesakom (IP66)

Aplikácie

- Mestské a obytné zóny
- Cestičky pre cyklistov, chodníky a priechody pre chodcov
- Centrá miest a námestia
- Parkoviská

Versions




TownTune CPT DTD BDP263



TownTune CPT DTD DR GO BDP263

Rozmerový obrázok



TownTune Central Post-Top DTD

Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Kód radu produktov	BDP263

Svetelné technické

Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, odolná proti UV žiareniu
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Sivá
--------------	------

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Krytie IP	IP66
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany Philips

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
----------------------------------	-------

Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	10%
-----------------------------	-----

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	LED74
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	LED30

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	52° - 7° x 151°	830 teplá biela	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného lúča svietidla	Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	6° - 18° x 133°	740 neutrálna biela	4000 K	>70

Svetelné technické (2/2)

TownTune Central Post-Top DTD

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	5 180 lm	Široké vyžarovanie 10

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Typ optiky, exteriér
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	2 001 lm	Široké vyžarovanie 50

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	53 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	18,6 W

