



Den beste LED-løsningen for erstatning av høyintensive utladningslamper (HID)

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core lyskilder for strømnettet gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core lyskilder for strømnettet og omgå eksisterende forkoblinger samtidig som belysningskvaliteten økes.

Fordeler

- Kostnadsbesparelser med kort inntjeningstid
- Belysning i det utvidede arbeidsområdet
- Lav anskaffelseskostnad
- Forbedret lyskvalitet og enkel å ta i bruk

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Funksjoner

- Høy energieffektivitet
- Levetid på 20 000 timer
- Bredstrålet spredningsvinkel på 240°
- Omgå forkobling og spar ekstra energi
- Behagelig, hvitt lys med CRI på 80


Søknad

- Industriell/butikk – lagre, fabrikker, butikker, transportknutepunkter

Versions



Målskisse



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	105 mm	190 mm

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A+

Kontroller og dimming

Dimmbar No

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Spenning (nom.) 220-240 V

Starttid (nom.) 0,5 s

Generell informasjon

Lyskildefeste E27

Nominell levetid (nom.) 20000 h

Nominell levetid (timer) 20000 h

Av/på-syklus. 50 000 X

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.) 240 °

Fargegjengivelse (nom) 80

Nominell vedlikeholdsfaktor for

lyskildelumen ved utgangen av

nominell levetid (nom.)

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt (FR)

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	24 kWh
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	24 kWh
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	35 kWh
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	35 kWh
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	42 kWh
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	42 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	40 W	24 W
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	40 W	24 W
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	55 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	55 W	35 W
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	70 W	42 W
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	70 W	42 W

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nominell)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	3000 K	2600 lm	2600 lm
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	4000 K	2800 lm	2800 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nominell)
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	3000 K	3700 lm	3700 lm
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	4000 K	4000 lm	4000 lm

TrueForce Core LED Industri og detaljhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Order Code	Full Product Name	Fargekode	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	830	3000 K	4800 lm	4800 lm
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	840	4000 K	5000 lm	5000 lm

Order Code	Full Product Name	Fargekode	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830				
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840				
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830				
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840				
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830				
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840				

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	90 °C
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	90 °C
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	100 °C
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	100 °C
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	100 °C
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	100 °C

