



Den bästa LED-lösningen för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID)

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core I&R LED-lampor ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID). HID är en energieffektiv produkt med lång livstid, vilket gör att övergången från HID till LED leder till omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED I&R-lampor och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Fördelar

- Energibesparing med kort återbetalningstid
- Ljus på ett bredare arbetsområde
- Låg investeringskostnad
- Förbättrad belysningskvalitet med enkel användning

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Funktioner

- Hög energieffektivitet
- Livslängd 20 000 timmar
- Bred spridningsvinkel på 240 grader
- Förbikoppla driftdonet och spara ytterligare energi
- Behagligt vitt ljus med CRI 80


Användning

- Industri/butik – lagerlokaler, fabriker, butiker, transportcenter

Versions



Måttskiss



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123 mm	225 mm
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105 mm	190 mm
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105 mm	190 mm

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
----------------------------------	----

Styrenheter och dimring

Dimbar	No
--------	----

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Spänning (nom)	220–240 V
Tändningstid (nom)	0,5 s

Allmän information

Socket	E27
Nominell livslängd (nom)	20000 h
Nominell livslängd (timmar)	20000 h
Driftcykel	50000X

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	240 °
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Matt (FR)
----------------------	-----------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
59728300	TForce Core HB MV ND 26–24W E27 830	24 kWh
59730600	TForce Core HB MV ND 28–24W E27 840	24 kWh
59732000	TForce Core HB MV ND 37–35W E27 830	35 kWh
59734400	TForce Core HB MV ND 40–35W E27 840	35 kWh
59716000	TForce Core HB MV ND 48–42W E27 830	42 kWh
59718400	TForce Core HB MV ND 50–42W E27 840	42 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt (min)	Effekt (märkvärde)
59728300	TForce Core HB MV ND 26–24W E27 830	40 W	24 W
59730600	TForce Core HB MV ND 28–24W E27 840	40 W	24 W
59732000	TForce Core HB MV ND 37–35W E27 830	55 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt (min)	Effekt (märkvärde)
59734400	TForce Core HB MV ND 40–35W E27 840	55 W	35 W
59716000	TForce Core HB MV ND 48–42W E27 830	70 W	42 W
59718400	TForce Core HB MV ND 50–42W E27 840	70 W	42 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod (nom)	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde)
59728300	TForce Core HB MV ND 26–24W E27 830	830	3000 K	2600 lm	2600 lm
59730600	TForce Core HB MV ND 28–24W E27 840	840	4000 K	2800 lm	2800 lm
59732000	TForce Core HB MV ND 37–35W E27 830	830	3000 K	3700 lm	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Färgkod (nom)	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde)
59734400	TForce Core HB MV ND 40–35W E27 840	840	4000 K	4000 lm	4000 lm
59716000	TForce Core HB MV ND 48–42W E27 830	830	3000 K	4800 lm	4800 lm
59718400	TForce Core HB MV ND 50–42W E27 840	840	4000 K	5000 lm	5000 lm

Temperatur

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	90 °C
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	90 °C
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	100 °C
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	100 °C
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	100 °C
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	100 °C

