



# Luminaria exterior de visión directa flexible brillante y atractiva con luz inteligente blanca y en color

## FlexElite IntelliHue

FlexElite es el miembro más luminoso y flexible de nuestra popular familia Flex e incorpora un rediseño de todos los elementos principales, desde el factor de forma hasta el diseño mecánico pasando por la electrónica interna. Creamos FlexElite para superar los retos que plantean los grandes edificios y estructuras no convencionales. En esencia, encontrará un innovador diseño modular que permite crear exactamente el número y la configuración de nodos necesarios para el diseño. Las secciones de FlexElite y los cables de unión se conectan de forma rápida y fácil, lo que permite una personalización sin parangón que sería imposible con soluciones menos modulares. Las longitudes y las interdistancias mayores permiten afrontar retos que antes no eran posibles. FlexElite IntelliHue produce millones de colores saturados, pastel y luz blanca de alta calidad en una misma luminaria que puede controlarse con precisión.

### Beneficios

- Las cadenas flexibles se adaptan a casi cualquier arquitectura
- Flexibilidad incomparable para personalizar el número y el espaciado de los nodos
- Cuatro veces más luminosa que la generación anterior

# FlexElite IntelliHue

## Características

- Instalaciones de gran escala: el diseño modular de FlexElite le libera de las limitaciones impuestas por números estáticos de nodos sobre cables flexibles, para hacer posibles mayores longitudes y espaciados de nodos.
- Flujo más luminoso: FlexElite es la luminaria Flex más luminosa disponible y produce más de 120 lúmenes por nodo.
- Opciones de cuatro colores: las luminarias FlexElite se diseñan de manera nativa como luminarias de cuatro colores. Elija IntelliHue para obtener luz blanca de la máxima calidad y color en la misma luminaria. IntelliHue también incluye nuestra tecnología patentada Chromasync para la máxima uniformidad de color.
- Flujo máximo: ajustamos todos los nodos FlexElite para un flujo máximo, lo que garantiza un alto rendimiento que supera con mucho el de las luminarias comparables.

## Aplicaciones

- Iluminación de efecto de visión directa IntelliHue
- Visualización de vídeo de baja resolución
- Iluminación de acento/foseados de exterior de bajo perfil IntelliHue

## Versions



## FlexElite IntelliHue

### Detalles del producto

Detail Photo



Detail Photo

