



Kirkas, kaunis, taipuisa ja suora valaisin älykkäällä valkoisella ja värillisellä valolla

FlexElite IntelliHue

FlexElite on suosittu Flex-tuotepöerheemme on kirkkain ja joustavin valaisin. Sen kaikki tärkeimmät elementit ovat täysin uudistettuja, aina koosta ja muotoilusta sisäiseen elektroniikkaan sekä mekaaniseen rakenteeseen. Kehitimme FlexEliten suurten ja perinteistä poikkeavien rakennusten ja rakennelmien vaatimuksiin. Sen ytimen muodostaa innovatiivinen modulaarinen rakenne, jonka ansiosta voit ottaa käyttöön juuri niin monta valopistettä kuin tarvitset. FlexEliten osiot ja väljohdot on nopea ja helppo asentaa, minkä ansiosta voit luoda räätälöityjä ratkaisuja paljon paremmin kuin vähemmän modulaarisilla ratkaisuilla. Pidempien valopistevetojen ja valopisteväljen ansiosta voit toteuttaa suurempia asennuksia kuin aiemmin. FlexElite IntelliHue tuottaa miljoonia kylläisiä värejä, pastelleja ja laadukasta valkoista valoa samalla tarkasti hallittavalla valaisimella.

Hyödyt

- Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin
- Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti
- Nelinkertainen kirkkaus edelliseen sukupolveen verrattuna

FlexElite IntelliHue

Ominaisuudet

- Soveltuu suuriin asennuksiin: FlexEliten modulaarisen rakenteen ansiosta pääset eroon taipuisien kaapeleiden kiinteiden valopisteiden määrän rajoituksista, minkä ansiosta voit hyödyntää pidempiä valopistevälejä ja pidempiä asennuksia.
- Kirkkaampi valovirta: FlexElite on kirkkain saatavilla oleva Flex-valaisin, joka tuottaa yli 120 luumenia per valopiste.
- Neljä väri vaihtoehtoa: FlexElite-valaimet on suunniteltu nelikanavaisiksi valaisimiksi. Jos haluat parhaan valkoisen valon ja dynaamiset värit samassa valaisimessa, valitse IntelliHue. IntelliHue hyödyntää myös kehittämäämme Chromasync-tekniikkaa, joka tuottaa erinomaisen väriyhtenäisyyden.
- Paras mahdollinen valovirta: Säädamme kaikki FlexElite-valopisteet parhaalle mahdolliselle valovirralle. Tämä takaa selkeästi paremman tehon kuin vastaavat muut valaisimet

Käyttökohteet

- Suora IntelliHue-tehostevalaistus
- Pienen tarkkuuden videonäytöt
- Matalan profiilin IntelliHue-ulko- ja -korostusvalaistus

Versions



FlexElite IntelliHue

Tuotetiedot

Detail Photo



Detail Photo

