



Kültéri, nagy fényerejű, gyönyörű, rugalmas, közvetlen megvilágításra alkalmas lámpatest állítható fehér fénnel

FlexElite IntelliHue

A FlexElite a népszerű Flex család legújabb, legnagyobb fényerejű és legrugalmasabb tagja, amelynek minden nagyobb elemét átterveztük, a formai kialakítástól kezdve a belső elektronikán keresztül a mechanikai szerkezetig. A FlexElite a nagy méretű, szokásostól eltérő kialakítású épületek és szerkezetek jelentette kihívások kezelésére készült. Alapja az innovatív, moduláris felépítés, amelynek köszönhetően pontosan a szükséges számú és konfigurációjú csomópont alakítható ki. A FlexElite szakaszai és összekötő kábelei gyorsan és könnyedén összekapcsolhatók, így olyan egyedi megoldás hozható létre, amelyet kevésbé moduláris rendszerekkel nem lehetne megvalósítani. A hosszabb rendszer és a csomópontok nagyobb távkoze révén most olyan kihívásokat is meg tud oldani, amelyeket a múltban nem. A FlexElite IntelliHue több millió telített színt, pasztellszínt és kiváló minőségű fehér fényt állít elő ugyanazzal a pontosan vezérelhető lámpatesttel.

Előnyök

- A rugalmas fűzők szinte bármilyen épületben használhatók
- Páratlan rugalmasság a csomópontok számának és térközének megválasztása terén
- A korábbi generációnál négyszer nagyobb fényerő

Szolgáltatások

- Nagyméretű installációkhoz – A FlexElite moduláris felépítése eltörli a rugalmas kábelekre szerelt csomópontok rögzített száma által jelentett korlátozásokat, és hosszabb rendszereket és nagyobb csomópont-távközöket tesz lehetővé.
- Nagyobb fényerő – A FlexElite a legnagyobb fényerejű Flex világítótest, amelynek teljesítménye csomópontonként több mint 120 lumen.
- Négy választható szín – A FlexElite világítótesteket már a kezdetektől négycsatornásra terveztük. Válassza az IntelliHue megoldást a legjobb minőségű fehér fényért és dinamikus színekért ugyanabban a világítótestben. Az IntelliHue ezenkívül rendelkezik a szabadalmaztatott Chromasync technológiánkkal, amely maximális szinkonzisztenciát biztosít.
- Maximális teljesítmény – Minden FlexElite csomópontot maximális teljesítményre hangolunk, így a hasonló világítótesteknél sokkal magasabb teljesítményt érünk el.

Alkalmazás

- IntelliHue közvetlen világítás
- Kis felbontású videómegjelenítők
- IntelliHue diszkrét kültéri boltív-megvilágítás és kiemelő jellegű világítás

Versions



Termék részletei

Detail Photo



Detail Photo

