



Flessibile, luminoso ed elegante apparecchio per illuminazione in posizione defilata alla vista per esterni, con luce bianca e a colori regolabile

IntelliHue FlexElite

FlexElite è il modello più luminoso e flessibile della famiglia Flex e include una riprogettazione di tutti gli elementi principali, dalla forma all'elettronica interna, fino alla parte meccanica. Abbiamo creato FlexElite per far fronte alle sfide poste dagli edifici di grandi dimensioni e da strutture creative. Al suo interno, troverai un innovativo design modulare che ti consentirà di creare il numero esatto e la configurazione dei nodi di cui hai bisogno. Le sezioni e i cavi di connessione di FlexElite si collegano in modo semplice e veloce, consentendo una personalizzazione senza pari con soluzioni meno modulari. Le maggiori lunghezze e la spaziatura dei nodi consentono di affrontare sfide ben più impegnative rispetto al passato. FlexElite IntelliHue produce luce bianca di alta qualità, oltre a milioni di colori saturi e pastello, il tutto nello stesso apparecchio per illuminazione completamente regolabile.

IntelliHue FlexElite

Vantaggi

- Stringhe flessibili che si adattano a qualsiasi architettura
- Flessibilità impareggiabile per personalizzare numero e distanza dei nodi
- Quattro volte più luminoso rispetto alla generazione precedente

Caratteristiche

- Installazioni su larga scala: il design modulare di FlexElite ti libera dai limiti posti dai numeri statici di nodi su cavi flessibili, consentendo lunghezze di esecuzione più lunghe e spaziatura dei nodi.
- Output più luminoso: FlexElite è l'apparecchio d'illuminazione Flex più luminoso disponibile sul mercato, con oltre 120 lumen per nodo.
- Opzioni di quattro colori: gli apparecchi d'illuminazione FlexElite sono progettati fin dalla nascita come apparecchi con quattro canali. Scegli IntelliHue per avere nello stesso apparecchio una luce bianca di alta qualità e colori dinamici. IntelliHue include anche la nostra tecnologia Chromasync di proprietà per la massima consistenza di colore.
- Massimo risultato: regoliamo tutti i nodi FlexElite per avere la massima potenza, garantendo alte prestazioni che vanno ben oltre gli altri apparecchi d'illuminazione comparabili sul mercato.

Applicazione

- Illuminazione d'effetto IntelliHue direct view
- Video a bassa risoluzione
- Illuminazione IntelliHue di nicchie, d'accento in esterni

Versions



IntelliHue FlexElite

Dati del prodotto

Detail Photo



Detail Photo

