



# Jasna, efektowna i elastyczna zewnętrzna oprawa oświetleniowa zapewniająca bezpośrednie oświetlenie z inteligentnym światłem białym i kolorowym

## FlexElite IntelliHue

Model FlexElite to najnowszy, najjaśniejszy i najbardziej elastyczny przedstawiciel naszej popularnej gamy Flex, powstały w wyniku gruntownego przeprojektowania wszystkich głównych elementów, od współczynnika kształtu, poprzez wewnętrzną elektronikę, aż po konstrukcję mechaniczną. FlexElite stworzyliśmy, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami duże, niekonwencjonalne budynki i konstrukcje. Jego podstawę stanowi innowacyjna konstrukcja modułowa, która umożliwia zastosowanie dowolnej wymaganej liczby i konfiguracji węzłów. Kable i przewody łączące FlexElite umożliwiają łatwe i proste łączenie, co pozwala na niezrównane dopasowanie do potrzeb, nieosiągalne w

## FlexElite IntelliHue

przypadku mniej modułowych rozwiązań. Oświetlenie FlexElite umożliwia dobór właściwej liczby węzłów i ich rozmieszczenia, zgodnie z wymogami konkretnego zastosowania. Dłuższe przebiegi i szersze rozmieszczenie pozwalają sprostać wyzwaniom znacznie większym, niż to dotąd było możliwe. FlexElite IntelliHue to miliony nasyconych barw żywych i pastelowych, jak i wysokiej jakości światło białe, w ramach tej samej, precyzyjnie sterowanej oprawy oświetleniowej.

### Korzyści

- Elastyczne sznury pasują do niemal każdego obiektu
- Bezkonkurencyjna elastyczność w doborze liczby i rozmieszczenia węzłów
- Czterokrotnie większa jasność niż w poprzedniej generacji

### Cechy

- Instalacje wielkogabarytowe — modułowa konstrukcja FlexElite uwalnia od ograniczeń wynikających ze statycznej liczby węzłów w elastycznych kablach — umożliwiając dłuższe przebiegi i szersze rozmieszczenie węzłów.
- Jaśniejszy strumień — FlexElite to najjaśniejsza oprawa oświetleniowa Flex dostępna na rynku, o wydajności ponad 120 lumenów na węzeł.
- Opcje czterokolorowe — oprawy FlexElite są projektowane jako oprawy czterokanałowe. Wybierz oświetlenie IntelliHue, aby uzyskać najwyższej jakości światło białe i dynamiczne kolory w ramach tej samej oprawy oświetleniowej. Oświetlenie IntelliHue wykorzystuje również naszą zastrzeżoną technologię Chromasync, co pozwala uzyskać maksymalną jednorodność barw.
- Maksymalna moc wyjściowa — wszystkie węzły FlexElite wykazują maksymalną moc wyjściową, zapewniając wysoką wydajność, która znacznie przewyższa osiągi konkurencyjnych opraw oświetleniowych.

### Zastosowanie

- Oświetlenie bezpośrednie IntelliHue
- Ekspozycje w niskiej rozdzielczości
- Zewnętrzne oświetlenie wnękowe/akcentujące IntelliHue montowane w wąskich miejscach

### Wersje



## FlexElite IntelliHue

### Wersje



### Więcej o produkcie

Detail Photo



Detail Photo

