



Aparat de iluminat flexibil strălucitor și frumos, pentru vizualizare de la distanță, cu lumină inteligentă albă și color, echipat cu tehnologia IntelliHue

FlexElite IntelliHue

FlexElite este cel mai recent, strălucitor și flexibil membru al cunoscutei familii de produse Flex și include o reproiectare de la zero a tuturor elementelor majore, de la design până la sistemele electronice interne, precum și elemente mecanice. Am creat FlexElite pentru a răspunde provocărilor impuse de clădiri și structuri mari și neconvenționale. La baza acestuia veți găsi o construcție modulară inovatoare care vă permite să creați numărul și configurația exacte de noduri de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră. Secțiunile și cablurile de cuplare ale FlexElite se îmbină rapid și ușor, permițând o personalizare inegalabilă, imposibilă cu soluții mai puțin modulare. Cu FlexElite, dumneavoastră alegeți numărul de noduri, inclusiv lungimea și spațierea dintre acestea, care îndeplinesc cerințele exacte ale fiecărui proiect. Distanțele mai mari de funcționare și spațierea mai amplă a nodurilor vă permit să abordați și alte provocări decât cele din trecut. FlexElite IntelliHue produce milioane de culori saturate, pasteluri și lumină albă de înaltă calitate, în același aparat de iluminat controlat cu precizie.

Beneficii

- Șirurile flexibile se adaptează la aproape orice arhitectură
- Flexibilitate fără egal pentru personalizarea numărului de noduri și a spațierii
- Luminozitate de patru ori mai puternică față de generația anterioară

Caracteristici

- instalații la scară mare – construcția modulară specifică FlexElite înlătură limitările impuse de numărul static de noduri de pe cablurile flexibile, permițând distanțe mai mari de funcționare și o spațiere mai largă a nodurilor.
- Flux luminos mai strălucitor – FlexElite este cel mai luminos aparat de iluminat Flex disponibil, care emite peste 120 de lumeni pe fiecare nod.
- Opțiuni de patru culori – Corpurile de iluminat FlexElite sunt proiectate nativ cu patru canale. Alegeți IntelliHue pentru culori dinamice și lumină albă de cea mai înaltă calitate în același aparat de iluminat. IntelliHue include, de asemenea, tehnologia noastră Chromasync brevetată pentru consistență cromatică maximă.
- Randament maxim – reglăm toate nodurile FlexElite pentru randament maxim, asigurând performanțe ridicate care depășesc cu mult aparatele de iluminat comparabile.

Cerere

- Iluminat IntelliHue de efect, pentru vizualizare directă de la distanță
- Afișaj video de rezoluție mică
- Iluminat exterior IntelliHue de accent și iluminat scaf, cu un profil luminos relativ scăzut

Versions



Detalii produs

Detail Photo



Detail Photo

