

**PHILIPS**

**Lighting**



# Яркий и визуально привлекательный светильник прямого наблюдения с интеллектуальным белым светом и цветным светом

## FlexElite IntelliHue

FlexElite — это самые яркие и гибкие системы из популярного семейства Flex, которые были созданы посредством редизайна основных компонентов: от форм-фактора до внутренних электронных схем и механической конструкции. Мы разработали FlexElite, чтобы решить задачи, которые представляют большие, нестандартные здания и конструкции. В основе системы лежит инновационная модульная конструкция, которая позволяет создать точно необходимое число модулей в точно такой конфигурации, которая требуется для вашего дизайна. Секции и соединительные кабели FlexElite легко и быстро соединяются между собой, обеспечивая возможности индивидуальной адаптации, невозможные для менее модульных решений. Большие длины пролетов и возможные расстояния между модулями позволяют взяться за задачи таких масштабов, которые ранее были неприступны. FlexElite IntelliHue излучает миллионы насыщенных цветов, пастельных тонов или высококачественный белый свет из одного и того же прецизионно управляемого светильника.

## FlexElite IntelliHue

### Преимущества

- Гибкие гирлянды подходят практически к любым типам зданий
- Непревзойденная гибкость позволяет выбирать необходимое число модулей, а также интервал между ними
- Четверо большая яркость по сравнению с предыдущим поколением

### Характеристики

- Крупномасштабные установки — модульная конструкция FlexElite снимает ограничения, накладываемые фиксированным числом узлов на гибких кабелях, так что становятся возможны большая дальность освещения и большие промежутки между модулями.
- Увеличенная яркость — FlexElite отличается наибольшей яркостью изо всех светильников Flex и выдает более 120 люменов в каждом из модулей.
- Варианты с четырьмя цветами — светильники FlexElite изначально разрабатывались как светильники с четырьмя световыми каналами. Выберите технологию IntelliHue для получения белого света наивысшего качества и динамических цветов в одном и том же светильнике. IntelliHue также включает нашу эксклюзивную технологию Chromasync, которая обеспечивает максимальное постоянство цветов.
- Максимальная светоотдача — все модули FlexElite настраиваются на выдачу максимального светового потока еще на производстве, так что их рабочие характеристики куда выше, чем у других сравнимых светильников.

### Применение

- Освещение IntelliHue с эффектом прямого света
- Видеодисплей низкого разрешения
- Наружная низкопрофильная карнизная подсветка / акцентное освещение IntelliHue

### Versions



# FlexElite IntelliHue

## Versions



## Сведения о продукте

[Detail Photo](#)



[Detail Photo](#)



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2022, Сентябрь 16 – Данные для изменения