



Flexibel, ljus och vacker LED-belysning med IntelliHue-teknologi och RGBW-ljus för direkt synfält

FlexElite IntelliHue

FlexElite är den senaste, mest ljusstarka och mest flexibla medlemmen i vår populära Flex-serie. Alla dess viktigaste delar har omarbetats från grunden – från formfaktorn till den inre elektroniken och själva den mekaniska utformningen. Vi skapade FlexElite för att möta de utmaningar som stora, okonventionella byggnader och strukturer utgör. Med lampans innovativa modulära design kan du bestämma precis hur många noder du vill ha och med vilken konfiguration. FlexElites sektioner och kablar för elkoppling kan klickas ihop snabbt och enkelt, vilket ger dig en oöverträffad flexibilitet som inte kan uppnås med mindre modulära lösningar. Med FlexElite är det du som bestämmer antalet noder – samt avståndet mellan dem – så att du kan skräddarsy lösningen efter olika projekt. Med längre användningstid och nodavstånd kan du ta dig an större utmaningar än vad som har varit möjligt tidigare. FlexElite IntelliHue skapar miljontals mättade färger, pastellfärger och högkvalitativt vitt ljus i samma armatur som kan styras med exakt precision.

Fördelar

- Flexibla band passar nästan all arkitektur
- Oöverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
- Fyra gånger så hög ljusstyrka som den föregående generationen

Funktioner

- Storskalig installation – FlexElites moduldesign frigör dig från de begränsningar som ett statiskt antal noder på kablarna innebär – vilket möjliggör längre användningstid och nodavstånd.
- Högre ljusflöde – FlexElite ger mer än 120 lumen per nod och är den armatur som har högst ljusflöde.
- Fyra tillgängliga färger – FlexElite-armaturerna är utformade som fyrkanaliga armaturer. Välj IntelliHue för vitt ljus och dynamisk färg av högsta kvalitet i samma armatur. IntelliHue inkluderar även vår patenterade Chromasync-teknologi för högsta möjliga färgbeständighet.
- Maximalt ljusflöde – Vi ställer in alla FlexElite-noder så att de ger maximalt ljusflöde, vilket garanterar en väldigt hög prestanda jämfört med andra liknande armaturer.

Användning

- IntelliHue effektbelysning för direkt synfält
- Lågupplöst videoprojicering
- IntelliHue belysning med låg profil för alkov-/accentbelysning utomhus

Versions



Produktinformation

Detail Photo



Detail Photo

