



Kirkas, kaunis, taipuisa ja suora valaisin älykkäällä RGBA-valolla

FlexElite RGBA

FlexElite on suosittu Flex-tuoteperheemme on kirkkain ja joustavin valaisin. Sen kaikki tärkeimmät elementit ovat täysin uudistettuja, aina koosta ja muotoilusta sisäiseen elektroniikkaan sekä mekaaniseen rakenteeseen. Kehitimme FlexEliten suurten ja perinteistä poikkeavien rakennusten ja rakennelmien vaatimuksiin. Sen ytimen muodostaa innovatiivinen modulaarinen rakenne, jonka ansiosta voit ottaa käyttöön juuri niin monta valopistettä kuin tarvitset. FlexEliten osiot ja välilyhdot on nopea ja helppo asentaa, minkä ansiosta voit luoda räätälöityjä ratkaisuja paljon paremmin kuin vähemmän modulaarisilla ratkaisulla. Pidempien valopistevetojen ja valopistevälien ansiosta voit toteuttaa suurempia asennuksia kuin aiemmin. FlexElite RGBA lisää erillisen keltaisen ledin, jonka ansiosta käytettävissäsi on laajempi värivalikoima, joka kattaa myös lämpimämmät sävyt, esimerkiksi kellan-, keltaisen- ja oranssinsävyisen valon.

Hyödyt

- Joustavat nauhat soveltuvat miltei mihin tahansa arkkitehtonisiin ratkaisuihin
- Valopisteiden määrän ja välit voi valita todella vapaasti
- Nelinkertainen kirkkaus edelliseen sukupolveen verrattuna

Ominaisuudet

- Soveltuu suuriin asennuksiin: FlexEliten modulaarisen rakenteen ansiosta pääset eroon taipuisien kaapeleiden kiinteiden valopisteiden määrän rajoituksista, minkä ansiosta voit hyödyntää pidempiä valopistevälejä ja pidempiä asennuksia.
- Kirkkaampi valovirta: FlexElite on kirkkain saatavilla oleva Flex-valaisin, joka tuottaa yli 120 luumenia per valopiste.
- Neljä väri vaihtoehtoa: FlexElite-valaimet on suunniteltu nelikanavaisiksi valaisimiksi.
- Paras mahdollinen valovirta: Säädamme kaikki FlexElite-valopisteet parhaalle mahdolliselle valovirralle. Tämä takaa selkeästi paremman tehon kuin vastaavat muut valaisimet

Käyttökohteet

- Suora RGBA-tehostevalaistus
- Pienen tarkkuuden videonäytöt
- Matalan profiilin ulko- ja korostusvalaistus RGBA-värein

Versions



