



Kültéri, fényes, gyönyörű, rugalmas, közvetlen megvilágításra alkalmas lámpatest okos RGBA-lámpával

FlexElite RGBA

A FlexElite a népszerű Flex család legújabb, legnagyobb fényerejű és legrugalmasabb tagja, amelynek minden nagyobb elemét átterveztük, a formai kialakítástól kezdve a belső elektronikán keresztül a mechanikai szerkezetig. A FlexElite a nagy méretű, szokásostól eltérő kialakítású épületek és szerkezetek jelentette kihívások kezelésére készült. Alapja az innovatív, moduláris felépítés, amelynek köszönhetően pontosan a szükséges számú és konfigurációjú csomópont alakítható ki. A FlexElite szakaszai és összekötő kábelei gyorsan és könnyedén összekapcsolhatók, így olyan egyedi megoldás hozható létre, amelyet kevésbé moduláris rendszerekkel nem lehetne megvalósítani. A hosszabb rendszer és a csomópontok nagyobb távkoze révén most olyan kihívásokat is meg tud oldani, amelyeket a múltban nem. A FlexElite RGBA egy külön sárga LED-et is tartalmaz, amely kiterjeszti a színtartományt, és olyan meleg tónusokat is elő tud állítani, mint a telített arany, sárga és narancssárga.

Előnyök

- A rugalmas fűzők szinte bármilyen épületben használhatók
- Páratlan rugalmasság a csomópontok számának és térközének megválasztása terén
- A korábbi generációnál négyszer nagyobb fényerő

Szolgáltatások

- Nagyméretű installációkhoz – A FlexElite moduláris felépítése eltörli a rugalmas kábelekre szerelt csomópontok rögzített száma által jelentett korlátozásokat, és hosszabb rendszereket és nagyobb csomópont-távközöket tesz lehetővé.
- Nagyobb fényerő – A FlexElite a legnagyobb fényerejű Flex világítóttest, amelynek teljesítménye csomópontonként több mint 120 lumen.
- Négy választható szín – A FlexElite világítóttesteket már a kezdetektől négycsatornásra terveztük.
- Maximális teljesítmény – Minden FlexElite csomópontot maximális teljesítményre hangolunk, így a hasonló világítóttesteknél sokkal magasabb teljesítményt érünk el.

Alkalmazás

- Közvetlen RGBA-világítás
- Kis felbontású videómegjelenítők
- Diszkrét kültéri RGBA boltív-megvilágítás és kiemelő jellegű világítás

Versions



