



Jasna, efektowna i elastyczna zewnętrzna oprawa oświetleniowa zapewniająca bezpośrednie oświetlenie z inteligentnym światłem RGBA

FlexElite RGBA

Model FlexElite to najjaśniejszy i najbardziej elastyczny przedstawiciel naszej popularnej gamy Flex, powstały w wyniku gruntownego przeprojektowywania wszystkich głównych elementów, od współczynnika kształtu, poprzez wewnętrzną elektronikę, aż po konstrukcję mechaniczną. Stworzyliśmy oświetlenie FlexElite, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami duże, niekonwencjonalne budynki i konstrukcje. Jego podstawę stanowi innowacyjna konstrukcja modułowa, która umożliwia zastosowanie dowolnej wymaganej liczby i konfiguracji węzłów. Kable i przewody łączące FlexElite umożliwiają łatwe i proste łączenie, co pozwala na niezrównane dopasowanie do potrzeb, nieosiągalne w przypadku mniej modułowych rozwiązań. Dłuższe przebiegi i szersze rozmieszczenie pozwalają sprostać wyzwaniom znacznie większym, niż to dotąd było możliwe. Dzięki osobnej,

FlexElite RGBA

bursztynowej diodzie FlexElite RGBA oferuje gamę kolorów poszerzoną o cieplejsze odcienie, w tym nasyconą barwę złotą, żółtą i pomarańczową.

Korzyści

- Elastyczne sznury pasują do niemal każdego obiektu
- Bezkonkurencyjna elastyczność w doborze liczby i rozmieszczenia węzłów
- Czterokrotnie większa jasność niż w poprzedniej generacji

Cechy

- Instalacje wielkogabarytowe — modułowa konstrukcja FlexElite uwalnia od ograniczeń wynikających ze statycznej liczby węzłów w elastycznych kablach — umożliwiając dłuższe przebiegi i szersze rozmieszczenie węzłów.
- Jaśniejszy strumień — FlexElite to najjaśniejsza oprawa oświetleniowa Flex dostępna na rynku, o wydajności ponad 120 lumenów na węzeł.
- Opcje czterokolorowe — oprawy oświetleniowe FlexElite są projektowane jako oprawy czterokanałowe.
- Maksymalna moc wyjściowa — wszystkie węzły FlexElite wykazują maksymalną moc wyjściową, zapewniając wysoką wydajność, która znacznie przewyższa osiągi konkurencyjnych opraw oświetleniowych.

Zastosowanie

- Oświetlenie bezpośrednie RGBA
- Ekspozycje w niskiej rozdzielczości
- Zewnętrzne oświetlenie wewnętrzne/akcentujące RGBA montowane w wąskich miejscach

Wersje



