



Aparat de iluminat flexibil strălucitor și frumos, pentru vizualizare de la distanță, cu lumină inteligentă RGBW

FlexElite RGBW

FlexElite este cel mai nou, strălucitor și flexibil membru al binecunoscutei familii Flex și include o reproiectare de la zero a tuturor elementelor majore, de la formă până la sisteme electronice interne, precum și la design mecanic. Am creat FlexElite pentru a răspunde provocărilor ridicate de clădiri și structuri mari și neconvenționale. La baza acestui system găsiți o construcție modulară inovatoare care vă permite să creați numărul și configurația exacte de noduri de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră. Secțiunile și cablurile de conectare ale FlexElite se îmbină rapid și ușor, permițând o personalizare inegalabilă, imposibilă cu soluții mai puțin modulare. Cu FlexElite, dumneavoastră alegeți numărul de noduri, inclusiv lungimea și spațierea dintre acestea, care satisfac cerințele exacte ale fiecărui proiect. Distanțele mai mari de funcționare și spațierea mai largă a nodurilor vă permit să abordați provocări diferite față de cele din trecut. FlexElite RGBW adaugă un LED amber separat pentru a extinde gama disponibilă de culori care să include tonuri mai calde precum nuanțe bogate în auriu, galben și nuanțe de portocaliu.

Beneficii

- Șirurile flexibile se adaptează la aproape orice arhitectură
- Flexibilitate fără egal pentru personalizarea numărului de noduri și a spațierii
- Luminozitate de patru ori mai puternică față de generația anterioară

Caracteristici

- instalații la scară mare – construcția modulară specifică FlexElite înlătură limitările impuse de numărul static de noduri de pe cablurile flexibile, permițând distanțe mai mari de funcționare și o spațiere mai largă a nodurilor.
- Flux luminos mai strălucitor – FlexElite este cel mai luminos aparat de iluminat Flex disponibil, care emite peste 120 de lumeni pe fiecare nod.
- Opțiuni de patru culori – Corpurile de iluminat FlexElite sunt proiectate nativ cu patru canale.
- Randament maxim – Reglăm toate nodurile FlexElite pentru randament maxim, asigurând performanțe ridicate care depășesc cu mult aparatele de iluminat comparabile.

Cerere

- Iluminat RGBA de efect, pentru vizualizare directă de la distanță
- Afișaj video de rezoluție mică
- Iluminat exterior RGBA de accent și iluminat scafe, cu un profil luminos relativ scăzut

Versions



