



# Armatyr för utomhusbruk som ger smart RGBW-ljus för direkt synfält

## FlexElite RGBW

FlexElite är den senaste, mest ljusstarka och mest flexibla medlemmen i vår populära Flex-serie. Alla dess viktigaste delar har omarbetats från grunden, från formfaktorn till den inre elektroniken och den mekaniska utformningen. Vi skapade FlexElite för att möta de utmaningar som stora, okonventionella byggnader och strukturer utgör. Med dess innovativa modulära design kan du bestämma precis hur många noder du vill ha och med vilken konfiguration. FlexElites sektioner och kablar för elkoppling kan klickas ihop snabbt och enkelt, vilket ger dig oöverträffad flexibilitet som inte kan uppnås med mindre modulära lösningar. Med FlexElite är det du som bestämmer antalet noder – samt avståndet mellan dem – så att du kan skräddarsy lösningen efter projektet. Med längre användningstid och nodavstånd kan du ta dig an större utmaningar än vad som har varit möjligt tidigare. FlexElite RGBW har en separat bärnstensgul LED-ljuskälla som utökar de möjliga färgerna så att de även omfattar varmare toner som exempelvis guld, gul och orange.

### Fördelar

- Flexibla band passar nästan all arkitektur
- Oöverträffad flexibilitet vid utformning av antal noder och avstånd
- Fyra gånger så hög ljusstyrka som den föregående generationen

## FlexElite RGBA

### Funktioner

- Storskalig installation – FlexElites moduldesign frigör dig från de begränsningar som ett statiskt antal noder på kablarna innebär – vilket möjliggör längre användningstid och nodavstånd.
- Högre ljusflöde – FlexElite ger mer än 120 lumen per nod och är den armatur som har högst ljusflöde.
- Fyra tillgängliga färger – FlexElite-armaturerna är utformade som fyrkanliga armaturer.
- Maximalt ljusflöde – Vi ställer in alla FlexElite-noder så att de ger maximalt ljusflöde vilket garanterar en väldigt hög prestanda jämfört med andra liknande armaturer.

### Användning

- RGBA-effektbelysning för direkt synfält
- Lågupplöst videoprojicering
- RGBA-belysning med låg profil för alkov-/accentbelysning utomhus

### Versions



