

PHILIPS

Lighting



Bộ đèn góc nhìn thẳng, linh hoạt, sáng và đẹp mắt để lắp ngoài trời với ánh sáng RGB thông minh

FlexElite RGB

FlexElite là loại bóng đèn sáng và linh hoạt nhất trong dòng sản phẩm Flex được yêu thích của chúng tôi, bao gồm bản thiết kế lại hoàn toàn của tất cả các cấu tử chính, từ hình dạng đến các linh kiện điện tử bên trong và thiết kế cơ học. Chúng tôi đã tạo ra FlexElite để vượt qua thách thức của các tòa nhà và công trình lớn, độc đáo. Trong lõi của sản phẩm là thiết kế mô-đun sáng tạo, cho phép khách hàng tạo ra số và cấu hình bóng đèn chính xác mà khách hàng cần cho thiết kế của mình. Cáp nhảy và các bộ phận của FlexElite kết hợp nhanh chóng và dễ dàng, mang đến khả năng tùy chỉnh vô song mà các giải pháp ít mô-đun hơn không thể làm được. Thời gian hoạt động và khoảng cách đèn lớn hơn cho phép khách hàng tiếp nhận những thử thách lớn hơn so với trước đây. FlexElite RGB có thêm đèn LED rời màu hổ phách, tăng cường thêm khoảng màu khả dụng để thêm các tông màu ấm hơn chẳng hạn như vàng kim, vàng và cam đậm.

Lợi ích

- Dây đèn mềm dẻo phù hợp gần như với mọi kiến trúc
- Độ linh hoạt vượt trội trong việc tùy chỉnh số lượng và khoảng cách bóng đèn
- Độ sáng cao gấp bốn lần so với thế hệ trước đó

FlexElite RGBA

Tính năng

- Lắp đặt quy mô lớn—Thiết kế mô-đun của FlexElite giải phóng bạn khỏi những giới hạn về số lượng bóng đèn cố định trên cáp linh hoạt — đem lại thời gian hoạt động khoảng cách đèn lớn hơn.
- Công suất sáng hơn—FlexElite là loại bóng đèn Flex sáng nhất hiện có với ánh sáng đầu ra đạt hơn 120 lumen trên mỗi bóng đèn.
- Tùy chọn bốn màu—Bóng đèn FlexElite có thiết kế nguyên bản là đèn bốn kênh.
- Công suất tối đa—Chúng tôi điều chỉnh sao cho tất cả bóng đèn FlexElite đều có hiệu suất tối đa, đảm bảo hiệu suất cao mà không một bộ đèn tương tự nào có thể sánh được.

Ứng dụng

- Chiếu sáng với hiệu ứng góc nhìn trực tiếp RGBA
- Trình chiếu video với độ phân giải thấp
- Chiếu hắt dạng vòm/tạo điểm nhấn ngoài trời nhỏ gọn RGBA

Phiên bản



